



# 白钠灯电子镇流器(50W & 100W) —— 高品质稳固的性能，适用于SDW-TG

## PrimaVision for SDW-TG

坚固耐用且轻巧的一体式HID电子镇流器，适用于SDW-TG灯（迷你白色SON）重量轻，单件为50和100 W的SDW-TG灯镇流器（迷你白色SON）

### 优点

- 微处理器具备“色控”功能，稳定因电压变化而可能引起的色温和流明输出变化
- 光源电器系统开发设计，性能的最优化设计
- 恒功率输出,光源色差小流明输出稳定,照明效果亮丽恒久

### 特点

- 具备全面的光源寿终及过热/压/载、短路等异常态保护功能
- 宽工作电压
- 接线简单,安装方便

### 应用


- 商店照明，呈现舒适惬意的氛围（如家具店）和出色的显示效果（如在肉制品店，面包店，鲜花店）
- 仅适合于室内使用

# PrimaVision for SDW-TG

## Versions



## 二维绘图



| Product                                 | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV 50 /S SDW-TG<br>220-240V 50/60Hz | 4.5 mm | 37.0 mm | 150.0 mm | 133.6 mm | 90.0 mm | 70.0 mm |

