



PrimaVision Twin (35 W og 70 W) for CDM – den kostnadseffektive løsningen

PrimaVision Twin for CDM

To CDM-lyskilder, én HID elektronisk forkobling – forbedrer kostnadseffektiviteten og øker armaturfleksibiliteten

Fordeler

- kostnadseffektiv og fleksibel design
- optimal lyskildehytelse takket være minimal effekttoleranse
- økt levetid på opptil 30 % for CDM-lyskilder

Funksjoner

- enkel forkobling til to lyskilder
- viderekoblingsfunksjon (i frittstående versjon)
- minimal spredning av lyskildens effekt
- lave energitap fra forkobling
- lyskilde med slutt-på-levetid-deteksjon
- høye Tambient- og Tcase-temperaturer
- lang levetid på 40 000 timer

Søknad

- 35 og 70 W: aksentbelysning og dekorativ belysning til butikker, offentlige rom, vestibyer og kontorer
- passer kun til innendørs bruk