



PrimaVision Twin (35W & 70W) para CDM – A solução económica e rentável

PrimaVision Twin for CDM

Funcionamento da lâmpada CDM dupla, controlo electrónico HID único – melhora a economia e aumenta a flexibilidade da concepção da luminária

Benefícios

- Economia aliada à flexibilidade da concepção
- Desempenho ideal da lâmpada graças a uma tolerância mínima da potência da lâmpada
- Aumento da vida útil da lâmpada até 30% para lâmpadas CDM

Características

- Controlo único para duas lâmpadas
- Funcionalidade Loop Through (em versão independente)
- Difusão mínima da potência da lâmpada
- Baixa perda de energia do controlo
- Detecção do fim de vida da lâmpada
- Temperaturas Tambient e Tcase elevadas
- Longa duração de 40.000 horas

Aplicação

- 35 e 70 W: iluminação de realce e decorativa para lojas, espaços públicos, átrios e escritórios
- Adequado apenas para utilização no interior