



PrimaVision Twin (35 W a 70 W) pre zdroje CDM – úsporné riešenie

PrimaVision Twin pre CDM

Ovládanie dvoch zdrojov CDM a jeden elektronický predradník HID znižujú náklady a zvyšujú flexibilitu dizajnu svetidla

Výhody

- Nízke náklady a flexibilita dizajnu
- Optimálny výkon svetelného zdroja vďaka minimálnej odchýlke v napájaní
- Životnosť výbojok CDM zvýšená až o 30 %

Vlastnosti

- Jeden predradník pre dva svetelné zdroje
- Funkcia Loop Through (v samostatnej verzii)
- Minimálny rozptyl v napájaní svetelného zdroja
- Nízke energetické straty predradníka
- Detekcia konca životnosti svetelného zdroja
- Vysoké teploty okolia a skrinky
- Dlhá životnosť 40 000 hodín

Aplikácie

- 35 a 70 W: akcentačné a dekoratívne osvetlenie obchodov, verejných priestranstiev, hál a kancelárií
- Hodí sa len na interiérové použitie