



CDM için PrimaVision Twin (35W ve 70W) - Uygun maliyetli çözüm

PrimaVision Twin for CDM

İkili CDM ampul çalışması, tek HID elektronik tertibat – maliyet uygunluğunu artırır ve aydınlatma armatürü tasarımının esnekliğini artırır

Faydaları

- Uygun maliyet ve tasarım esnekliği
- Minimum ampul gücü toleransı sayesinde optimum ampul performansı
- CDM ampuller için %30'a kadar artırılmış lamba ömrü

Özellikler

- İki ampul için tek tertibat
- Kablo Aktarma özelliği (bağımsız modelde)
- Minimum ampul gücü yayılması
- Düşük tertibat enerji kayıpları
- Ampul kullanım ömrünün sona erdiğini algılama
- Yüksek ortam ve muhafaza sıcaklıkları
- 40.000 saat uzun kullanım ömrü

Uygulama


- 35 ve 70 W: Mağazalar, kamusal alanlar, lobiler ve ofisler için abajurlu ve dekoratif aydınlatma
- Yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur

PrimaVision Twin for CDM

Versions



Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S	4,5 mm	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5
CDM 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
50/60Hz						

