



Neuvěřitelné barvy, úžasná atmosféra

MASTER SDW-T

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Výhody

- Výjimečný jas a podání především teplých barev, tj. červené a zlaté
- Vysoká měrná účinnost světelného zdroje zaručuje nízké náklady vlastnictví a nízké vyzařování tepla
- Dlouhá životnost světelného zdroje ve srovnání s běžnými a halogenovými žárovkami

Vlastnosti

- Jedinečné světlo teplých barev
- Design zdroje je vhodný pro použití ve svítidlech pro výkonné reflektory (vysoká intenzita) a celkové osvětlení s vysokými stropy

Aplikace

- Osvětlování obchodů (vytváří příjemné prostředí, například v obchodech s nábytkem), vynikající prezentace vystaveného čerstvého zboží (v řeznictvích, pekárnách či květinářstvích) a dekorativní venkovní osvětlení (imitace plynových svítilen)

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


MASTER SDW-T

Versions



LPPR SDW-T 100W PG12-1

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Obecné informace

Patice krytky	PG12-1
Provozní poloha	UNIVERSAL

Světelně technické

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
--	-------

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
--	-------

Barevné konstrukce	Zlatě bílá
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2500 K

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T31

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	83	52,58 lm/W	5 100 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Provozní a elektrické

MASTER SDW-T

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 V	97,0 W

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Materiál žárovky
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	Měkké sklo
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	Tvrdé sklo

Order Code	Full Product Name	Materiál žárovky
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	Měkké sklo

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h	Obsah rtuti (Hg) (max.)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 kWh	11,4 mg	11,4 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

