



Невероятные цвета, незабываемая атмосфера

MASTER SDW-T

Ассортимент высокоэффективных разрядных ламп теплого цвета для использования в открытых светильниках

Преимущества

- Исключительная яркость и цветопередача теплых оттенков, например красного и золотистого
- Хорошая эффективность при низких эксплуатационных расходах и тепловыделении
- Долгий срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами

Характеристики

- Уникальный теплый цвет
- Благодаря своей конструкции лампа используется в точечных светильниках высокой интенсивности и в подвесных светильниках общего освещения

Применение

- Коммерческое освещение (создает уютную атмосферу в т. ч. в мебельных магазинах), идеальное представление свежей продукции (в мясных, хлебных, цветочных магазинах) и декоративное наружное освещение (имитация газового фонаря)

Предупреждение и условия безопасности

- Используются только с ПРА, подготовленным компанией Philips
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


MASTER SDW-T

Versions



LPPR SDW-T 100W PG12-1

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Общая информация	
Цоколь	PG12-1
Рабочее положение	UNIVERSAL
Технические характеристики освещения	
Координата цветности X (ном.)	0,478
Координата цветности Y (ном.)	0,415
Обозначение цвета	Золотистый белый
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2500 K
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T31

Технические характеристики освещения				
Order Code	Full Product Name	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 лм/В	2 500 лм
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	83	52,58 лм/В	5 100 лм
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 лм/В	1 320 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление	Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 Вт	55,5 В	928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 Вт	97,0 В

MASTER SDW-T

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 Вт	33,3 В

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Материал колбы
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	Легкоплавкое стекло
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	Тугоплавкое стекло

Order Code	Full Product Name	Материал колбы
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	Легкоплавкое стекло

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (макс.)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 kWh	11,4 mg	11,4 mg
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

