



Neskutočné farby a úžasná atmosféra

MASTER SDW-T

Sortiment vysokoúčinných výbojok s teplým farebným svetlom do malých otvorených svietidiel

Výhody

- Výnimočný jas a podanie (najmä teplých) farieb, napríklad červenej a zlatej
- Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja
- Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami

Vlastnosti

- Jedinečná kvalita teplých farieb
- Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami na bodové osvetlenie s vysokou svietivosťou a všeobecné osvetlenie priestorov s vysokými stropmi

Aplikácie

- Osvetlenie obchodov (na dosiahnutie príjemnej atmosféry, napríklad v obchodoch s nábytkom), vynikajúca prezentácia čerstvého tovaru vo vitrínach (napríklad v mäsiarstvách, pekárňach či kvetinárstvách) a dekoratívne exteriérové osvetlenie (imitácia plynovej lampy)

Varovanie a ochrana

- Používajte len so špeciálnym predradníkom od spoločnosti Philips.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesite na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


MASTER SDW-T

Versions



LPPR SDW-T 100W PG12-1

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Všeobecné informácie

Pätica	PG12-1
Prevádzková poloha	UNIVERSAL

Svetelné technické

Chromatická súradnica X (nom.)	0,478
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,415
Označenie farby	Zlatá biela
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2500 K

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T31

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	83	52,58 lm/W	5 100 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 V	97,0 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

MASTER SDW-T

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Materiál žiarovky
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	Jemné sklo
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	Tvrde sklo

Order Code	Full Product Name	Materiál žiarovky
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	Jemné sklo

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
		energie kWh/1 000 h		
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 kWh	11,4 mg	11,4 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

