



# Hihetetlen színek, kellemes hangulat

## MASTER SDW-TG Mini

Magas hatékonyságú, meleg fényű lámpák a MASTERColour CDM-T lámpákhoz tervezett kisméretű, nyitott lámpatestekhez

### Előnyök

- Kivételes ragyogás és színvisszaadás, főleg meleg színek (pl. piros vagy arany) esetén
- Nagy hatékonyságának köszönhetően alacsony a lámpa üzemeltetési költsége és hőkibocsátása
- Hosszú élettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest

### Szolgáltatások

- Egyedülállóan meleg, minőségi szín
- Remekül illik az erőteljes MASTERColour CDM-T szpotlámpákhoz való lámpatestekhez.
- UV-szűrő üveg

### Alkalmazás

- Bolti világításhoz (kellemes légkört teremt, pl. bútörzletekben), friss termékek tökéletes megvilágításához (pl. hentesboltokban, pékségekben, virágüzletekben)

### Figyelmeztetések és biztonság

- Csak eredeti Philips előtétrel szabad használni
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


# MASTER SDW-TG Mini

## Versions



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

## Méretezett rajza



| Product                                      | D (max) | D       | O       | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MST SDW-TG Mini<br>100W/825 GX12-1<br>1CT/12 | 20 mm   | 0,75 in | 18 mm   | 54,5 mm | 57,5 mm | 56 mm | 110 mm  |
| MST SDW-TG Mini<br>50W/825 GX12-1 1CT/12     | 20 mm   | 0,75 in | 14,5 mm | 53,5 mm | 56,5 mm | 55 mm | 103 mm  |

### Általános információ

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fejelés - foglalat | GX12-1      |
| Működési helyzet   | UNIVERZÁLIS |

### Technikai adatok

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Színérték X koordinátája (névleges) | 0,478      |
| Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,415      |
| Színmegjelölés                      | Aranyfehér |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)   | 2500 K     |

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

|               |     |
|---------------|-----|
| Szabályozható | Nem |
|---------------|-----|

### Mechanika és tokozás

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Fényforrás kialakítása | Átlátszó |
| Fényforrás anyaga      | Üveg     |
| Fényforrásbúra formája | T19      |

### Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                      | Színvisszaadási index (CRI) | Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | Fényáram |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|
| 20323615   | MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12  | 81                          | 44 lm/W                               | 2 400 lm |
| 20233815   | MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 82                          | 52 lm/W                               | 5 300 lm |

## Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                     | Feszültség (névleges) | Teljesítményfelvétel |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 20323615   | MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 85 V                  | 54,0 W               |

## MASTER SDW-TG Mini

| Order Code | Full Product Name                         | Feszültség<br>(névleges) | Teljesítményfelvétel |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 20233815   | MST SDW-TG MINI 100W/825<br>GX12-1 1CT/12 | 91 V                     | 102,0 W              |

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

| Order Code | Full Product Name                              | Energiafogyasztás<br>kWh/1000 óra | Higanytartalom<br>(Hg) (maximum) | Higanytartalom<br>(Hg) (névleges) |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 20323615   | MST SDW-TG<br>MINI<br>50W/825<br>GX12-1 1CT/12 | 54 kWh                            | 5,7 mg                           | 5,7 mg                            |
| 20233815   | MST SDW-TG<br>MINI                             | 102 kWh                           | 15,2 mg                          | 15,2 mg                           |

| Order Code | Full Product Name         | Energiafogyasztás<br>kWh/1000 óra | Higanytartalom<br>(Hg) (maximum) | Higanytartalom<br>(Hg) (névleges) |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|            | 100W/825<br>GX12-1 1CT/12 |                                   |                                  |                                   |

