



产品描述

SON

配备烧结氧化铝放电管的高压钠蒸汽灯具，外部配备真空硬玻璃外部灯泡

优点

- 节能、高光效光源
- 可以调光,可以使用调光镇流器进行节能改造

特点

- 内涂粉椭圆外泡壳
- 光效可达 120lm/W
- 放电管内充有钠 - 汞混合物和启动气体氙
- 50、70W 有内触发设计,无需使用触发器
- 可以调光


应用

- 道路照明
- 城市美化照明
- 工业区域照明
- 公共场所
- SON 50W/70 I ES 光源为内触发,只需要镇流器,不需外接触发器；其它必须配套镇流器和触发器使用

Versions






二维绘图



Product	D (max)	C (max)
SON 250W E E40 CO 1SL/12	91 mm	226 mm

Colour Rendering Diagrams



SON

