



Produktbeskrivning

SON H

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad ytterkolv för ersättning av högtryckskviksilverljuskälla

Fördelar

- Enkel och kostnadseffektiv uppgradering för att öka ljusmängden och effektivisera energianvändningen

Funktioner

- Direktersättning av kvicksilverljuskällor
- Högt ljusutbyte
- Robust konstruktion som är vibrations- och stöttålig

Användning

- Belysning på vägar och i bostadsområden
- Industri-, affärs- och kommersiell belysning

Varning och Säkerhet

- För användning med driftdon konstruerat för högtryckskviksilverljuskällor
- Endast för utomhusbruk
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


SON H

Versions



LPPR SON-H E27

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
SON H 68W I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

