



產品說明

SON-T 高壓鈉燈

高壓鈉燈，外層為透明管狀燈泡

优点

- SON-T 高壓鈉燈系列中，兼具成本效益與可靠性的照明解決方案

特点

- 透明外管
- 高流明效率
- 結構堅固，防震且耐撞擊，延長使用壽命
- 使用特定安定器，可進行調光

应用


- 道路與住宅照明
- 裝飾泛光照明
- 商業與工業照明應用
- 室內外休閒運動設施

Versions



SON-T 高壓鈉燈

二维绘图



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 1000W E E40 1SL/4	66 mm	145 mm	240 mm	390 mm

控制調光

可調光	Yes
-----	-----

運作和電氣

電壓 (最大)	115 V
電壓 (最小)	85 V
電壓 (標稱)	100 V

基本資訊

接口	E40
操作位置	UNIVERSAL
系統說明	外部 接觸器 (E)

燈具設計要求

燈泡溫度 (最大)	450 °C
-----------	--------

照明科技

色碼	220
相關色溫 (標稱)	2000 K
顯色指數 (最大)	25
顯色指數 (Nom)	-

機械和殼體

燈泡表層	透明 (CL)
------	---------

應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	能源效益標章 (EEL)	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	A+	20.4 mg
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	A+	20.4 mg
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	431 kWh	A+	24.5 mg
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	1056 kWh	A++	23 mg

運作和電氣

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (EM) (標稱)	功率 (額定)(標稱)	重新點火時間 (最小)(最大)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	1.8 A	147.0 W	180 s
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	3 A	250.0 W	120 s
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	4.6 A	392.0 W	120 s

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (EM) (標稱)	功率 (額定)(標稱)	重新點火時間 (最小)(最大)
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	10.6 A	960.0 W	240 s

基本資訊

SON-T 高壓鈉燈

Order Code	Full Product Name	壽命 (故障率 20%) (標稱)	壽命 (故障率 50%) (標稱)	壽命 (故障率 5%) (標稱)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	20000 h	28000 h	12000 h
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	20000 h	28000 h	12000 h

Order Code	Full Product Name	壽命 (故障率 20%) (標稱)	壽命 (故障率 50%) (標稱)	壽命 (故障率 5%) (標稱)
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	20000 h	28000 h	12000 h
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	14000 h	20000 h	8000 h

照明科技 (1/2)

Order Code	Full Product Name	流明維持率 2000 h (最低)	流明維持率 2000 h (標稱)	流明維持率 5000 h (最低)	流明維持率 5000 h (標稱)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	90 %	95 %	85 %	90 %
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	95 %	98 %	92 %	96 %

Order Code	Full Product Name	流明維持率 2000 h (最低)	流明維持率 2000 h (標稱)	流明維持率 5000 h (最低)	流明維持率 5000 h (標稱)
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	94 %	97 %	88 %	94 %
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	90 %	95 %	80 %	90 %

照明科技 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (Nom)	光通量 (額定) (最小)	光通量 (額定) (標稱)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	98 lm/W	13500 lm	15000 lm
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	110 lm/W	25200 lm	28000 lm

Order Code	Full Product Name	光效 (額定) (Nom)	光通量 (額定) (最小)	光通量 (額定) (標稱)
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	123 lm/W	43200 lm	48000 lm
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	130 lm/W	117000 lm	130000 lm

機械和殼體

Order Code	Full Product Name	燈泡形狀
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	T46
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	T65

