

GearUnits – voor hoogvermogen schijnwerperverlichtin g

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is. De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

Voordelen

- Garandeert een betrouwbare werking van het totale Philips schijnwerpersysteem
- Compact formaat en klaar voor gemakkelijke installatie
- Praktisch: alle componenten zijn onafhankelijk gemakkelijk te vervangen

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Kenmerken

- Compacte vorm
- Voldoende hoge vermogensfactor
- Verkrijgbaar in IP 20- en IP 65-uitvoeringen
- Geschikt voor lampen van 2000 W, 1000 W, 600 W en 2x 400/600 W in Philips schijnwerpers

Toepassing


- IP 20-uitvoering: in masten, kolommen, schakelkasten
- IP 65-uitvoering in VSA-doos: voor buitengebruik

Versions



OPPr ECB330i 0001

Maatschets




Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Productgegevens




OPDP_ECB330i_0007-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0001-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0011-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0013-Detail
photo

