

GearUnits – para iluminação com projectores

High Power GearUnits

A Philips é uma das poucas empresas capaz de fornecer soluções completas de sistemas de iluminação com projectores que incluem todos os elementos necessários – projector, lâmpada e unidade de controlo. As nossas inovadoras GearUnits de alta potência foram concebidas para responder às necessidades dos clientes – uma solução de controlo compacta totalmente pronta a instalar. As unidades de controlo de alta potência pré-cabladas destinam-se à utilização em combinação com projectores adequados para lâmpadas HID de alta potência e que não podem integrar componentes eléctricos devido ao espaço limitado ou às temperaturas elevadas. Uma unidade de controlo contém todos os componentes eléctricos, cablagem e terminais necessários para garantir o arranque e funcionamento correcto da lâmpada com corrente estabilizada. As GearUnits de alta potência estão disponíveis em versões IP20 (ECB330) e IP65 (ECP330).

Benefícios

- Garantia de funcionamento fiável do sistema completo de iluminação com projectores da Philips
- Tamanho compacto e pronto para instalação fácil
- Manutenção simples – todos os componentes são facilmente substituíveis de forma independente

Características

- Formato compacto
- Factor de potência suficientemente elevado
- Disponível em versões IP20 e IP65
- Adequado para lâmpadas de 2000, 1000, 600 e 2x400/600 W em projectores Philips

High Power GearUnits

Aplicação


- Versão IP20: postes internos, colunas, arcas
- Versão de caixa de controlo IP65: para utilização no exterior

Versions



OPPR ECB330i 0001

Desenho dimensional



Detalhes do produto



OPDP_ECB330i_0007-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0001-Detail
photo

High Power GearUnits

Detalhes do produto



OPDP_ECB330i_0011-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0013-Detail
photo

