

Predradníkové zostavy pre vysokovýkonné svetlomety

Vysokovýkonové predradníkové zostavy

Philips je jedna z mála spoločností, ktoré dokážu poskytnúť komplexné systémy pre plošné osvetlenie, pozostávajúce zo svetlometu, svetelného zdroja a predradníkovej zostavy. Naše inovatívne vysokovýkonné predradné zostavy sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky zákazníkov na kompaktnosť zostavy, ktorá je okamžite pripravená na montáž. Vysokovýkonná predradná zostava obsahuje prepojené komponenty určené na použitie so svetlometmi pre vysokotlakové výbojky, ktoré z dôvodu obmedzeného priestoru alebo vysokých teplôt nemôžu obsahovať elektrické súčasti. Predradná zostava obsahuje všetky elektrické komponenty (predradník, zapalovače, kondenzátory), káble a svorkovnice potrebné na počiatočný zápal svetelného zdroja a jeho správnu prevádzku pri stabilizovanom prúde. Vysokovýkonné predradníkové zostavy sú dostupné vo verzii IP20 (ECB330) aj IP65 (ECP330). V tomto rade predradníkových jednotiek je tiež k dispozícii elektronická verzia (ECM330) v krytí IP20, ktorá je vhodná pre svetlomety MVF403 MHN-LA 1000 W a MVF404 MHN-SE HO 2000 W ArenaVision. Rad ArenaVision je špeciálne určený pre TV prenosy interiérových a exteriérových športových aktivít. Elektronické predradníkové zostavy plne eliminujú efekt blikania, čím garantujú perfektný obraz nahrávaný so super-slow-motion kamerami.

Výhody

- Zaručuje spoľahlivú funkčnosť komplexného systému pre Philips svetlomety
- Kompaktná veľkosť a jednoduchá montáž
- Možnosť údržby – všetky súčasti sa dajú jednoducho a nezávisle od seba vymeniť

Vysokovýkonové predradníkové zostavy

Vlastnosti

- Dostatočne vysoký účinník
- K dispozícii vo verziách IP20 a IP65
- Vhodné pre svetelné zdroje 2000, 1000, 600 a 2 x 400/600 W v svetlometoch Philips
- Elektronický predradník pre prevádzku bez blikania pri snímaní super-slow-motion kamerami

Aplikácie


- Verzia IP20: interiér, iba interiérové rozvodné skrine
- Verzia IP65: pre exteriérové použitie

Versions



OPPr ECB330i 0001

Rozmerový obrázok




Vysokovýkonové predradníkové zostavy

Podrobnosti o produkte




OPDP_ECB330i_0007-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0001-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0011-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0013-Detail
photo

