

Yüksek güçlü projektör aydınlatması için GearUnits

High Power GearUnits

Philips projektör aydınlatması, lamba kaynağı ve kontrol tertibatı ünitesi dahil tüm gerekli unsurları içeren eksiksiz projektör aydınlatması sistem çözümleri sağlayabilen birkaç şirketten biridir. Yenilikçi yüksek güçlü GearUnits ürünlerimi, müşterilerimizin montaja tamamen hazır olan kompakt bir tertibat çözümüne yönelik ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. Önceden kablolanmış yüksek güçlü kontrol tertibatı üniteleri, yüksek güçlü HID lambalarına uygun projektör aydınlatmalarıyla birlikte kullanıma yönelik olup, kısıtlı alan ya da yüksek sıcaklık nedeniyle elektrikli bileşenlere entegre edilememektedir. Bir tertibat ünitesi, başlangıçtaki lamba ateşlemesini ve lambanın dengeli akımda düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamak için gereken tüm elektrikli bileşenleri (balast, ateşleyiciler, kapasitörler), kabloları ve terminal bloklarını içerir. Yüksek güçlü GearUnits ürünleri hem IP20 (ECB330) hem de IP65 (ECP330) modellerinde kullanılabilir.

Faydaları

- Philips projektör aydınlatma sisteminin tamamının güvenilir işleyişini garanti eder
- Kompakt boyuta sahiptir ve kolay kurulumu hazırdır
- Servis uygulanabilir; tüm bileşenler birbirinden bağımsız olarak kolayca değiştirilebilir

High Power GearUnits


Özellikler

- Kompakt form
- Yeterince yüksek güç faktörü
- IP20 ve IP65 modellerinde kullanılabilir
- Philips projektör aydınlatmalarında 2000, 1000, 600 ve 2x400/600 W lambalar için uygundur

Uygulama


- IP20 versiyonu: direk, sütun ve dolap içlerinde
- IP65 tertibat kutusu modeli: dış mekanda kullanım için

Versions




OPPr ECB330i 0001

Boyutlu çizim




High Power GearUnits

ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_ECB330i_0007-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0001-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0011-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0013-Detail
photo

