

Компактная, прочная конструкция

HF-MatchboxBLUE

HF-Matchbox Blue – недорогой, надежный, компактный, легкий и эффективный ПРА, предназначенный для использования при активной мощности системы менее 25 Вт в сочетании с лампами TL Mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C и PL-L/S. Серия HF-M Blue обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, имеет индекс энергоэффективности (CELMA EEI) A2.

Преимущества

- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы) обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп.
- Пригодно для светильников класса I или класса II

Характеристики

- Подходит для работы в аварийном режиме при постоянном токе от 190 до 254 В
- Программируемый запуск без мерцаний ламп, с предварительным прогревом (<0,8 с); ресурс лампы – более 8 000 случаев включения/выключения света (зависит от сочетания лампы/балласта)
- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы) обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп.

HF-MatchboxBLUE


Применение

- Используется в контрольных системах обнаружения движения (таких как Philips OccuPlus) в случаях, когда лампам приходится долгое время оставаться включенными и включение/выключение производится редко (до трех раз в сутки)
- Преимущественно для освещения внутри помещений: освещения зон и точек, потолочного освещения, использования в приборах систем безопасности и аварийного освещения; в основном для магазинов розничной торговли, офисных зданий, гостиниц, частных домов и жилых построек
- Освещение общественных мест: освещение садов под открытым небом, гаражных участков, лестничных пролетов

Versions



Чертеж размеров



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

