



Dayanıklı tasarım, kompakt biçim

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue; TL mini, TL-D, TL5 ve TL5c, PL-T/C ve PL-L/S lambalarla birlikte 25 W altındaki sistem güçleriyle kullanım için uygun maliyetli, güvenilir, kompakt, hafif ve yüksek frekanslı bir balasttır. HF-M Blue serisi sağlam tasarıma sahiptir, ilgili tüm uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve A2 enerji verimliliği endeksine (CELMA EEI) sahiptir. Balast öncelikle iç mekan uygulamaları için tasarlanmıştır. Dış mekan uygulamaları için, aydınlatma armatürü minimum ClassI olmalı ve su ve toza karşı yeterince korunmalıdır. Kurulum ayrıca, bu tür tipik kurulum ve uygulamada kabul edildiği gibi, herhangi bir yıldırım dalgalanmasına korunmalı veya diğer gerekli elektrik korumalarına sahip olmalıdır.

Faydaları

- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.
- Sınıf I ve sınıf II aydınlatma armatürlerinde kullanım için uygundur.

Özellikler


- Acil durumda 190 ile 254 V arasında DC çalıştırmaya uygun
- Programlanmış, titreşimsiz, ön ısıtmalı başlangıç (<0.8 s); tek bir ampulde 8.000'den fazla açma/kapama anahtarı (ampul/balast kombinasyonuna bağlı olarak)
- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.

HF-Matchbox Blue




Uygulama

- Ampullerin uzun süre boyunca yandığı ve açma döngüsünün sık olmadığı (örn. günde en fazla üç defa) uygulamalarda Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleri ile birlikte kullanılır.
- Daha çok perakende satış mağazaları, ofis binaları, oteller, özel evler ve mesken binalarında kullanılan spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar, aydınlatma kutuları ve acil durum ve güvenlik armatürleri gibi iç mekan uygulamaları için idealdir.
- Dış mekan bahçe aydınlatma, garaj alanları, merdivenler gibi yerel uygulamalar

Versions



Boyutlu çizim



Product

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş Voltajı	230 to 240 V

Genel Bilgiler

Lamba Sayısı	1 parça/birim
--------------	---------------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)	Lamba Türü
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)	Lamba Türü
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59	TL5
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101	TL/PL-S/PL-C

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH

Sistem özellikleri

Order Code	Full Product Name	PL-C'deki Lamba Gücü	PL-S'deki Lamba Gücü	TL'deki Lamba Gücü	Nominal Balast Lamba Gücü
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	24 W
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	24 W
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	-	-	-	21 W

Order Code	Full Product Name	PL-C'deki Lamba Gücü	PL-S'deki Lamba Gücü	TL'deki Lamba Gücü	Nominal Balast Lamba Gücü
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	-	7.8 W	8.2 W	9 W
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	12.2 W	11.9 W	11.8 W	14 W

