



Rendement et fiabilité remarquables.

TuffGuard Coated T12

Lorsque vous choisissez les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips dotées de la technologie ALTO®, vous réduisez votre impact sur l'environnement et le revêtement permet de protéger vos clients, vos employés, ainsi que votre réputation. Les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips satisfont les exigences de durabilité, car elles réduisent l'impact sur l'environnement en raison de leur faible concentration en mercure, de leur efficacité énergétique et de leur longue durée de vie. L'embout écologique breveté signifie que vous utilisez la technologie ALTO à faible concentration en mercure. Le revêtement épais de 16 mils des lampes fluorescentes TuffGuard™ forme un sceau protecteur sur toute la surface et est garanti pour toute la durée de vie nominale moyenne de la lampe dans certaines conditions particulières.

Avantages

- Solution d'éclairage durable – les lampes TuffGuard de Philips réduisent l'impact sur l'environnement grâce à leur faible concentration en mercure
- Efficacité énergétique pour un future plus lumineux et plus écologique.
- Longue durée de vie pour permettre de réduire vos coûts d'entretien, ainsi que la quantité de déchets.

TuffGuard Coated T12

Fonctions

- Permettent de contenir le verre brisé.
- Le revêtement ne jaunit pas, ne craque pas et ne s'écaille pas.
- Permettent de réduire l'impact sur l'environnement. Faible concentration en mercure, à faible consommation et de longue durée.
- Garantie : revêtement garanti pendant la durée de vie nominale moyenne de la lampe.
- L'éclairage doit être abrité ou protégé de toute autre manière dans les services de restauration ou les aires de transformation des aliments.
- Disponibles en 14, 20, 25, 30, 34, 40, 48, 60, 72, 96 watts dans des températures selon la couleur de 3000, 3500, 4100, 4200, 5000, 6500 et 7500.

Application

- Idéales pour les services de restauration et de traitement des aliments, les industries manufacturières et les hôpitaux

Mises en garde et sécurité

- All HO lamps recommended for use only in open fixtures.

