



Haut rendement, très faible concentration en mercure.

Avantage T8

Les lampes T8 Advantage de Philips offrent un flux lumineux élevé dans une lampe respectueuse de l'environnement.

Avantages

- Impact réduit sur l'environnement sans sacrifier le rendement.
- Garantie de 36 mois.
- Solution d'éclairage durable – faible concentration en mercure.

Fonctions

- Le flux lumineux élevé permet à plusieurs options de systèmes de maximiser les économies d'énergie et de réduire les coûts d'éclairage.
- Intensité totalement réglable sans rodage
- Meilleur pour l'environnement.
- Seulement 1,7 mg de mercure avec la technologie ALTO II.
- Disponibles en 17, 25 et 32 watts dans des températures selon la couleur de 3000, 3500, 4100 et 5000

Application

- Idéales pour les applications nécessitant un flux lumineux maximal.

Mises en garde et sécurité

- It's strongly recommended to replace Secura lamps before or at the moment the specified lamp life (50% failures @ 3 hrs switching cycle) is reached.

Avantage T8

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Energy Saving
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Picogrammes par lumen et par heure	24 pg/lm.h

Fonctionnement et électricité

Puissance (nom.)	32 W
------------------	------

Renseignements généraux

Culot	G13
Durée de vie à 12 h par allumage instantané [heures]	30000 h
Durée de vie à 12 h par allumage programmé [heures]	36000 h
Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	24000 h
Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]	30000 h

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule	T8
--------------------	----

Données techniques sur l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
280818	F32T8/ADV835 ALTO 30PK	Avantage 835	Avantage 835	3500 K	85
280859	F32T8/ADV841 ALTO 30PK	Avantage 841	Avantage 841	4100 K	85
280891	F32T8/ADV850 ALTO 30PK	Avantage 850	Avantage 850	5000 K	82

Données techniques sur l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux moyen de la conception	Flux lumineux (nom.)
280818	F32T8/ADV835 ALTO 30PK	3000 lm	3100 lm
280859	F32T8/ADV841 ALTO 30PK	3000 lm	3100 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux moyen de la conception	Flux lumineux (nom.)
280891	F32T8/ADV850 ALTO 30PK	2935 lm	3025 lm

