



Lampes respectueuses de l'environnement.

T8 900 Series Rapid Start

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

Avantages

- Solution d'éclairage durable – permettent de réduire l'impact sur l'environnement – faible concentration en mercure et faible consommation.
- Garantie de 24 mois.

Fonctions

- Disponibles en 17, 25 et 32 watts dans des températures selon la couleur de 5000 et en 32 watts dans des températures selon la couleur de 3000

Application

- Idéales pour les équipements de 60 cm x 60 cm (2 pi x 2 pi) des bureaux, des couloirs, des zones de passage et des écoles.

T8 900 Series Rapid Start

Schéma dimensionnel

Product

F32T8/TL950 SLV

