



# Très faible concentration en mercure.

## T8 Standard

Les lampes T8 de Philips sont respectueuses de l'environnement.

### Avantages

- Solution d'éclairage durable – permettent de réduire l'impact sur l'environnement sans sacrifier le rendement.
- Garantie : 30 mois.

### Fonctions

- Permettent de réduire les coûts d'entretien en prolongeant les cycles de remplacement des lampes.
- Rendement lumineux remarquable – maintien du flux lumineux à 95 %.
- Meilleures pour l'environnement – seulement 1,7 mg de mercure par lampe dotée de la technologie ALTO II.
- Disponibles en 17, 25 et 32 watts dans des températures selon la couleur de 3000, 3500, 4100 et 5000

### Application


- Idéales pour les applications nécessitant un maintien du flux lumineux maximal.

# T8 Standard

## Versions



## Schéma dimensionnel



### Product

F17T8/TL850 ALTO 30PK

F25T8/TL850 ALTO 30PK

F25T8/TL841/ALTO 30PK

F17T8/TL835/ALTO 30PK

F17T8/TL841/ALTO 30PK

F25T8/TL835/ALTO 30PK

F30T8/CW ALTO 30PK

### Renseignements généraux

Culot G13

### Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule T8

## Approbation et utilisation

Order Code	Full Product Name	Produit écoénergétique	Contenu		
			en mercure (Hg) (max.)	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	Picogrammes par lumen et par heure
571034	F30T8/CW ALTO 30PK	-	1,9 mg	1,5 mg	-
281881	F17T8/TL835/ALTO 30PK	Energy Saving	-	1,7 mg	54 pg/lm.h
281899	F17T8/TL841/ALTO 30PK	Energy Saving	-	1,7 mg	54 pg/lm.h
281907	F25T8/TL835/ALTO 30PK	Energy Saving	-	1,7 mg	35 pg/lm.h

Order Code	Full Product Name	Produit écoénergétique	Contenu		
			en mercure (Hg) (max.)	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	Picogrammes par lumen et par heure
281915	F25T8/TL841/ALTO 30PK	Energy Saving	-	1,7 mg	35 pg/lm.h
280925	F25T8/TL850 ALTO 30PK	Energy Saving	-	1,7 mg	36 pg/lm.h
280909	F17T8/TL850 ALTO 30PK	Energy Saving	-	1,7 mg	54 pg/lm.h

# T8 Standard

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (nom.)
571034	F30T8/CW ALTO 30PK	355 A	99 V	30,5 W
281881	F17T8/TL835/ALTO 30PK	-	-	17 W
281899	F17T8/TL841/ALTO 30PK	-	-	17 W
281907	F25T8/TL835/ALTO 30PK	-	-	25 W

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (nom.)
281915	F25T8/TL841/ALTO 30PK	-	-	25 W
280925	F25T8/TL850 ALTO 30PK	-	-	25 W
280909	F17T8/TL850 ALTO 30PK	-	-	17 W

## Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Durée de vie		Durée de vie à	
		à 12 h par allumage instantané [heures]	à 12 h par allumage programmé [heures]	Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]
571034	F30T8/CW ALTO 30PK	-	-	-	-
281881	F17T8/TL835/ALTO 30PK	30000 h	36000 h	24000 h	30000 h
281899	F17T8/TL841/ALTO 30PK	30000 h	36000 h	24000 h	30000 h
281907	F25T8/TL835/ALTO 30PK	30000 h	36000 h	24000 h	30000 h

Order Code	Full Product Name	Durée de vie		Durée de vie à	
		à 12 h par allumage instantané [heures]	à 12 h par allumage programmé [heures]	Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]
281915	F25T8/TL841/ALTO 30PK	30000 h	36000 h	24000 h	30000 h
280925	F25T8/TL850 ALTO 30PK	30000 h	36000 h	24000 h	30000 h
280909	F17T8/TL850 ALTO 30PK	30000 h	36000 h	24000 h	30000 h

## Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs			
					(nom.)	Flux lumineux moyen de la conception	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal) (nom.)
571034	F30T8/CW ALTO 30PK	TL841	Cool White (CW)	4100 K	>60	-	-	2200 lm
281881	F17T8/TL835/ALTO 30PK	TL835	TL835	3500 K	85	1310 lm	1375 lm	-
281899	F17T8/TL841/ALTO 30PK	TL841	TL841	4100 K	85	1310 lm	1375 lm	-
281907	F25T8/TL835/ALTO 30PK	TL835	TL835	3500 K	85	2045 lm	2150 lm	-
281915	F25T8/TL841/ALTO 30PK	TL841	TL841	4100 K	85	2045 lm	2150 lm	-
280925	F25T8/TL850 ALTO 30PK	TL850	TL850	5000 K	82	1995 lm	2100 lm	-
280909	F17T8/TL850 ALTO 30PK	TL850	TL850	5000 K	82	1235 lm	1300 lm	-

## Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Fini de l'ampoule
571034	F30T8/CW ALTO 30PK	Verre avec revêtement
281881	F17T8/TL835/ALTO 30PK	-
281899	F17T8/TL841/ALTO 30PK	-
281907	F25T8/TL835/ALTO 30PK	-

Order Code	Full Product Name	Fini de l'ampoule
281915	F25T8/TL841/ALTO 30PK	-
280925	F25T8/TL850 ALTO 30PK	-
280909	F17T8/TL850 ALTO 30PK	-

## T8 Standard

