



Langaton valaistuksen ohjaamin en tekee työympäristöstä miellyttävämmän

SmartBalance, riippuasennus, SpaceWise

Philips SpaceWisen avulla asiakkaat pääsevät nauttimaan ohjausjärjestelmien eduista eli energiansäästöistä, miellyttävästä valosta ja henkilökohtaisesta hallinnasta ilman ylimääräisten johtojen tai kytkimien asentamista.

Hyödyt

- Kätevin tapa nauttia miellyttävästä valaistuksesta ja energiasäästöistä ilman näkyvissä olevia ohjauskaapeleita
- Helppo ottaa käyttöön kauko-ohjaimella
- Älykkäillä valaisimilla luodaan vapautta ja joustavuutta työtiloihin

Ominaisuudet

- Valaisimet voidaan yhdistää SmartBalance-jalkavalaisimeen
- Valaisimissa on langaton vastaanotin, tai ne yhdistetään langattomaan vastaanottimeen alivalaisimina
- Valaisimet on helppo liittää verkkoon kauko-ohjaimen avulla
- Verkkoon voidaan luoda alueita, jolloin kaikki saman alueen valaisimet toimivat samalla tavalla.
- Kaikki huoneessa tai avoimessa tilassa olevat valaisimet voidaan liittää verkkoon
- Langaton verkko voidaan liittää rakennuksen automaatiojärjestelmään

SmartBalance, riippuasennus, SpaceWise

Käyttökohteet

- Älykäs toimistovalistus

Spesifikaatiot


Tyyppi	SP480P (suoravalaistusversio)
	SP482P (suora/epäsuora valaistusversio)
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho (+/-10 %)	SP480P: 33,5 W (4 000 K / ACC-MLO)
	SP482P: 37 W (4 000 K / ACC-MLO)
Valovirta	3 500 tai 4 000 lm
Vastaava värlämpötila	4 000 K
Värintoistoindeksi	>80
Käyttöiän mediaani – L70B50	70 000 tuntia
	50 000 tuntia
	25 000 tuntia
Ohjaimen vikamäärä	1 % 5 000 tunnissa
	+25 °C
	ympäristölämpötila
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu

Jännite	220–240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Himmennettävä
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	DALI
Vaihtoehdot	SpaceWise-järjestelmää voidaan käyttää yhdessä SmartBalance-jalkavalaisimen kanssa
Materiaali	Kotelo: polykarbonaatti ja metallilevy
	Kupu/optiikka: PMMA-akryyliä tai polykarbonaattia
Väri	Valkoinen (WH)
Optiikka	OLC-mikrolinssi-optiikka, kirkas akryyli (ACC-MLO)
Liitäntä	Pistoliitin (PI)
Huolto	Optinen moduuli suljettu koko käyttöiän ajaksi. Sisäpuolen puhdistusta ei tarvita.
Asennus	Riippuasennus yksittäisillä teräsvaijeripustuksilla, sisältää 170cm:n virtajohdon
	Ripustussarja SM1: kaksi metalliputkea
	Hienosäätö kiristimellä (Reutlinger)
	Läpijohto mahdollinen

Versions



Tuotetiedot



SmartBalance_Suspended_Space
Wise-SP480P_SP482P_SWZ-
DP02

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C

Suurin himmennystaso 1%

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP40

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite 220 - 240 V

Yleistä tietoa

Kanta -

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka I

Optisen kuvun/linssin tyyppi ACC-MLO

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

Turvavalaistus No

ENEC-merkintä ENEC plus mark

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille

Liitäntälaite -

Hekkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 5 s

Upotettu ohjaus SWZ

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Valonlähteiden määrä 1

Optiikan tyyppi No

UL-merkintä Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkukromaattisuus (0.38, 0.38) SDCM
<3

Alun vast. värilämpötila 4000 K

Alun Värintoistoindeksi ≥80

Valovuotoleranssi +/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Valkoinen

Geometria Leveys 0,24 m,
pituus 1,34 m

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Lamppuperheen koodi	Tuoteperheen koodi
87576600	SP480P LED35S/840 PSD ACC- MLO SWZ SM1	- °	LED35S	SP480P
87577300	SP482P LED40S/840 PSD ACC- MLO SWZ SM1	-	LED40S	SP482P

SmartBalance, riippuasennus, SpaceWise

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
87576600	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	111 lm/W	3500 lm	31.5 W

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
87577300	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	119 lm/W	4100 lm	34.5 W

