



Vezeték nélküli világításszabályozás a kellemes munkahely megteremtése érdekében

SmartBalance függesztett, SpaceWise

A Philips SpaceWise termékével az ügyfelek a világításvezérléssel járó előnyök mindegyikét – pl. alacsonyabb fogyasztás, szemnek kellemes világítás, illetve személyes kényelem – megtapasztalhatják, külön vezetékezés kialakítása nélkül.

Előnyök

- A szemkímélő világítás és az energiatakarékosság megteremtésének legegyszerűbb módja, látható adatkábelek nélkül
- Egyszerű üzembe helyezés távvezérlő segítségével
- Egyszerű lámpatest áthelyezés és rugalmasság a munkaterületeken a vezérlésének köszönhetően

SmartBalance függesztett, SpaceWise

Szolgáltatások

- A lámpatestek együtt szabályozhatók a Smartbalance Free Floor Standing – álló lámpatestekkel.
- A lámpatestek vezeték nélküli vevőt tartalmaznak, vagy másodlagos elemként csatlakoznak egy vezeték nélküli vevőhöz.
- Távvezérlő segítségével a lámpatestek vezérlése/csoportosítása egyszerűen változtatható.
- Adott hálózaton belül zónákat lehet kialakítani, ahol egy zónán belül minden elem ugyanúgy viselkedik.
- Az adott helységben található összes lámpatest egy zónába rendezhető.
- A vezeték nélküli hálózat csatlakoztatható az épületfelügyeleti rendszerhez.

Alkalmazás

- Irodai vezérelhető világítás

termékjellemzők

Típus	SP480P (közvetlen világítású változat) SP482P (indirekt világítású változat)
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	SP480P: 33,5 W (4000 K / ACC-MLO) SP482P: 37 W (4000 K / ACC-MLO)
Fényáram	3500 vagy 4000lm
Korrelált színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index	>80
Átlagos hasznos élettartam – L70B50	70000 óra
Átlagos hasznos élettartam – L80B50	50000 óra
Átlagos hasznos élettartam – L90B50	25000 óra
Vezérlő meghibásodási aránya	1% 5000 óránként
Átlagos környezeti hőmérséklet	+25°C
Működési hőmérséklet-tartomány	+10°C és +35°C között


Vezérlő	Beépített
Hálózati feszültség	220–240 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Szabályozható fényerő
Vezérlőrendszer bemenete	DALI
Opciók	A SpaceWise rendszer kombinálható a Smartbalance Free Floor Standing álló világítótesttel.
Anyag	Ház: polikarbonát és fémlemez Burkolat/optika: PMMA vagy polikarbonát
Szín	Fehér (WH)
Optika	Átlátszó akrilból (ACC-MLO) készült OLC mikrolencsés optika
Csatlakozás	Gyorscsatlakozós aljzat (PI)
Karbantartás	Az optikai modul tömítése a teljes élettartam során védi azt, nincs szükség belső tisztításra
Rögzítés	Függesztett felszerelés acélhuzalokkal, 170cm hosszú tápkábel SM1 felfüggesztőkészlet: készlet két fémcsővel Gyors finombeállítás a befogóelemmel (Reutlinger) Átmenő kábelezés megvalósítható

Versions



SmartBalance függesztett, SpaceWise

Termék részletei



SmartBalance_Suspended_Space
Wise-SP480P_SP482P_SWZ-
DP02

SmartBalance függesztett, SpaceWise

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány +10 és +40 °C között

Maximális fényerő-szabályozási szint 1%

Megfelel véletlenszerű Igen

kapcsolásokhoz

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütdésvédelmi kód IK02

Por és víz elleni védelem kódja (IP) IP40

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Igen

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220 to 240 V

Általános információ

Fejelés -

CE jelölés CE mark

IEC védelmi osztály I. biztonsági osztály

Optika/lencse típusa ACC-MLO

Vezérlővel együtt Igen

Vészvilágítás No

ENEC jel ENEC plus mark

Gyúlékonysági jelzés F

Működtető szerelvény -

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Beépített vezérlés SWZ

Cserélhető fényforrás Nem

Szerelvényegységek száma 1 unit

A fényforrások száma 1

Az optika típusa No

UL jelölés Nem

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték (0.38, 0.38) SDCM <3

Kezdeti korrelált színhőmérséklet 4000 K

Kezdeti színvisszaadási index ≥80

Fényáramtűrés +/-10%

Mechanika és tokozás

Szín WH

Geometria Szélesség: 0,24 m, hosszúság: 1,34 m

Általános információ

Order Code	Full Product Name	A fényforrás sugárzási szöge	Fényforráscsalád kódja	Termékcsalád kódja
87576600	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	- °	LED35S	SP480P
87577300	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	-	LED40S	SP482P

SmartBalance függesztett, SpaceWise

Order Code	Full Product Name	A LED-es	Kezdeti	Kezdeti
		világítótest kezdeti	Kezdeti	bemeneti
		hatásfoka	fényáram	feszültség
87576600	SP480P LED35S/840	111 lm/W	3500 lm	31.5 W
	PSD ACC-MLO SWZ			
	SM1			

Order Code	Full Product Name	A LED-es	Kezdeti	Kezdeti
		világítótest kezdeti	Kezdeti	bemeneti
		hatásfoka	fényáram	feszültség
87577300	SP482P LED40S/840	119 lm/W	4100 lm	34.5 W
	PSD ACC-MLO SWZ			
	SM1			

