



# Smart CFL-I 嵌燈系列 FBS111/112/113/115/116 – 可靠的優質照明

## Theta FBS110

飛利浦 Smart CFL-I 嵌燈安全、可靠，使用，共有 5 種尺寸，吻合不同的開孔。外型高貴典雅，完美融入店面或旅館環境。專為 CFL-I 燈泡設計，安裝維護極為容易。

### 优点

- 安全
- 耐用
- 使用靈活

### 特点

- 鑽石鏡面反射罩，提升光線擴散和光束效率。
- 特殊噴砂遮光片，人眼直視不刺眼。
- 新型 class I 三通接線頭和套管，避免觸電危險。
- 新型的自我調整燈具固定夾，安裝最容易。
- 各類型節能燈具換改裝，均可選用，提供 3W 至 23W CFL 省電燈管 (依不同燈具類型而定)。
- CCC 認證通過；真正安全可靠。
- 5 種尺寸，適合不同的開孔；其中兩款可依不同燈泡類型加以調整。
- 造型優雅；完美融入店面和旅館環境。

# Theta FBS110

## 应用

- 家庭
- 公寓
- 店面
- 飯店
- 餐廳
- 辦公室
- 醫院
- 購物區
- 辦公大廳
- 飯店、餐廳、醫院和其他公共場所。

## 规格

<b>型號</b>	FBS111 (開孔 Ø 125 毫米版本)	<b>附燈管</b>	無
	FBS112 (開孔 Ø 70 毫米版本)	<b>燈管位置</b>	垂直
	FBS113 (開孔 Ø 105 毫米版本)	<b>光線分佈</b>	直接照射
	FBS115 (開孔 Ø 160 毫米版本)	<b>光學元件</b>	稜鏡反射鏡、中等光束
	FBS116 (開孔 Ø 175 毫米版本)	<b>材質</b>	外殼：電鍍鋁 光學元件：旋壓鋁
<b>光源</b>	省電燈管：	<b>顏色</b>	白色
	- 1 x Genie / E27 / 5-18 W	<b>安裝</b>	使用彈簧扣片固定
	- 1 x Tornado / E27 / 5-15 W	<b>維護</b>	直接更換燈管
	- 1 x Essential / E27 / 8-18 W		

## Versions

