



Europa 2 – downlight de altas prestaciones

Europa 2

Europa 2 es un downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas PL-C, con una óptica de alta eficiencia y clips de fijación regulables para simplificar la instalación. Estos downlights están disponibles en dos formatos y pueden equiparse con difusor prismático, difusor opal, cierre transparente, cristal decorativo, rejilla antideslumbramiento y cierre suspendido.

Beneficios

- Downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas PL-C.
- Reflector de alta eficiencia y posibilidades de accesorios: prismático, opal, transparente, vidrio, rejilla antideslumbramiento y cristal decorativo suspendido
- Fácil de instalar gracias a los clips de fijación ajustables

Características

- 1y 2 lámparas de fluorescencia compacta con diferentes temperaturas de color
- Alumbrado de emergencia: 1 y 3 horas
- Accesorios de cierre y cristales suspendidos decorativos
- Reflector aluminizado altamente eficiente
- Portalámparas abatible que facilita en cambio de las lámparas
- Cable de conexión entre el equipo y la luminaria

Aplicaciones

- Oficinas: pasillos, entradas, aseos
- Tiendas: alumbrado general

Especificaciones

Tipo	FBS120	Lámpara	Fluorescente compacta: - 1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W
-------------	--------	----------------	---

Europa 2

	- 1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Lámpara incluida	Si
Posición de lámpara	Horizontal
Equipo	Electrónico, 220 V / 50 - 60 Hz: - HFP y regulación (HFR y HFR-TD bajo pedido)
Cierre óptico	Difusor opal (O) Vidrio (RG) Difusor prismático (P) Cierre transparente (PG) Rejilla antideslumbramiento (L) Cristal decorativo suspendido mate y transparente
Conexión eléctrica	Conector Wieland, 2, 3 ó 4 polos (W2, W3, W4, respectivamente)

Opción	Alumbrado de emergencia: - 1 y 3 horas (EL1 y EL3)
Material	Caja portaequipos: poliéster (cubierta de equipo de polipropileno) Reflector: metalizado brillante, facetado
Instalación	Fijación mediante clips ajustables
Mantenimiento	Acceso a la lámpara retirando el difusor frontal
Observaciones	No está disponible versión opal de 2x26
Aplicaciones principales	Tiendas, áreas recreativas, pasillos, vestíbulos

Accesorios



Ordercode 08936000



Ordercode 66251000

