



Europa 2 – ylivoimainen downlight-valaisin

Europa 2

Europa 2 on uppoasennettava downlight-valaisin PL-C-pienoisloistelampuille. Siinä on erittäin tehokas optiikka sekä asennusta nopeuttavat ja helpottavat automaattiset pikalukot. Näistä downlight-valaisimista on saatavana kolme mallia, ja ne voidaan varustaa joko prismavalonohjauspaneelilla, opaalikuvulla, kirkkaalla etukannella tai häikäisysuojalla. Saatavana asennusvalmis pakkaus.

Hyödyt

- Ylivoimainen downlight-valaisin PL-C-pienoisloistelampuille
- Valikoimaan kuuluu neljä erittäin tehokasta optiikkaa: prismavalonohjauspaneeli, opaalikupu, kirkas etukansi tai häikäisysuoja
- Helppo asentaa kiinnitysrousikiinnikkeiden ja sähköliitäntöjen ansiosta

Ominaisuudet

- Mallit yhdelle ja kahdelle energiansäästölampulle, lampujen väri vaihtoehtot
- Turvavalaistus: Saatavilla yhden ja kolmen tunnin mallit
- Kuvun lisävarusteet ja koristeelliset lasiriipukset
- Erittäin tehokas alumiinipinnoitettu heijastin
- Kallistettavat lampunpitimet helpottavat lampun vaihtoa
- Joustava kytkentä liitäntälaitteen ja valaisimen välissä

Käyttökohteet

- Toimistot – käytävät, sisäänkäynnit, saniteetitilat
- Vähittäiskauppa – yleisvalaistus

Spesifikaatiot

Tyyppi	FBS120	Valonlähde	Pienikokoinen loistelamppu:
			- 1x tai 2x MASTER PL-C 2Pin/G24d-1/ 13 W

	- 1x tai 2x MASTER PL-C 2Pin/G24d-2/ 18 W
	- 1x tai x MASTER PL-C Pin/G24d-/ 26 W
	- 2 xMASTER PL-C 4Pin/G24q-2/ 18W
	- 2x MASTER PL-C 4Pin/G24q-3/ 26 W
Lamppu sisältyy toimitukseen	Kyllä (K tai valon väri 830 tai 840)
Lampun asento	Vaaka
Liitäntälaitte	Sähkömagneettinen (pienihäviöinen), 230 V tai 240 V / 50 Hz:
	- Induktiivinen (I)
	- Rinnakkaiskompensointi (IC)
	Elektroninen, 220–240 V /50–60 Hz:
	- (HF)
	- Lämminsytytteinen (HFP)
	- Ohjattava (HFR)
Optiikka	Lamellihäikäisysoijat (L)
Optinen kupu	Opaalikupu (O)
	Lasi (G)
	Prismakansi, kirkas (P)

Liitäntä	Wieland-liitin, 2, 3, 4 napaa (W2, W3, W4)
	Liitosjohto pistotulpalla (CCE) , vain asennusvalmiissa pakkauksessa
Vaihtoehto	Turvavalaistus: - 1 tunti (EL1), 3 tuntia (EL3)
Materiaalit	Liitäntälaitetekelo: polyesteri (kansi polypropeenaa) Heijastin: kiiltävä metallipintainen, särmäpintainen
Asennus	Kiinnitys jousikiinnikkeillä Läpijohdotusmahdollisuus käytettäessä perinteisiä tyyppejä (2x2,5mm2)
Huolto	Lampun vaihto poistamalla etukansi
Lisävaruste	Suojalasi (PG), koristerengas (DR)
Huomautukset	Saatavana erityisiä asennusvalmiita malleja (KIT)
Käyttökohteita	Liiketilat, virkistystilat, teollisuustilat

Versions



Tuotetiedot



