



Europa 2

Europa 2

Encastré performant avec lampes fluocompactes pour l'éclairage des zones de circulation. Ces encastrés sont respectueux de l'environnement avec une quantité minimale de matière utilisée et un emballage optimisé pour le transport. Le design de cet encastré basique ultra performant est moderne avec sa collerette légèrement arrondie. Avec une hauteur d'encastrement réduite, Europa 2 est l'encastré idéal pour les faux-plafonds de faible hauteur. La gamme existe en 2 versions Compact (Ø 225 mm) et Mini (Ø 158 mm) systématiquement vendus en kits prêts à l'installation - à l'exception des versions avec éclairage de sécurité. Des versions étanches IP44 par le bas avec verre intégré PG sont disponibles pour les applications intérieures salles eau. Le réflecteur à facettes en polycarbonate métallisé avec traitement "Touch-Proof" est très efficace pour lutter contre les traces de doigts lors de l'installation et des opérations de maintenance.

Avantages

- No hassle – ready-to-install kit with a flexible gear connection, thereby saving on installation time
- 'Green' promise – high-frequency gear, energy-saving PL-C lamps and less material used in production and packaging
- Modern rim design and pendant glass accessories

Fonctions

- 1- and 2-CFL lamp versions and different lamp colors
- Emergency lighting: 1- and 3-hour versions available
- Cover accessories and decorative pendant glasses
- Highly efficient aluminum-covered reflector (aluminum layer is damped on)
- Tilttable lamp holders ensure easy lamp replacement
- Flexible connection between gear and luminaire

Application

- Bureaux – couloirs, halls d'accueil, sanitaires
- Commerces – éclairage général

Descriptions

Type	FBS122 (petit modèle)
	FBS120 (grand modèle)
Source lumineuse	Compacte fluorescente :
	- 1 x ou 2 x MASTER PL-C 4 broches/ G24q-1 / 13 W
	- 1 x ou 2 x MASTER PL-C 4 broches/ G24q-2 / 18 W
	- 1 x ou 2 x MASTER PL-C 4 broches/ G24q-3 / 26 W
Lampe incluse	Non (pour les versions avec éclairage de sécurité)
	Oui avec températures de couleur 830 ou 840
Position de la lampe	Horizontale
Ballast	Electronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Haute fréquence (HF)
Optique	Grilles de défilement à ventelles (L)
Verre de fermeture	Verre opale (O)
	Verre de protection (G)
	Verre prismatique clair (P)
Connectique	Cable Wieland 2 pôles (CW2)
	Cable Wieland 3 pôles (CW3)
	Câble secteur avec fiche CEE 7 (CCE)
	Connecteur Push-In (PI)

Option	Eclairage de secours:
	- 1 heure (EL1), 3 heures (EL3)
Matériaux	Boîtier appareillage : polyester (capot appareillage en polypropylène)
	Réflecteur : brillant métallisé, à facettes
Installation	Fixation au moyen de clips
	Possibilité de câblage traversant avec types conventionnels
Maintenance	Accès à la lampe après retrait de la vitre frontale
Accessoire	Verre de protection IP44 (PG/G), verre opalisé IP44(O), verre prismatique (P)
Remarques	Versions spéciales prêtes à être installées disponibles (KIT)
Principales applications	Commerces, bureaux, restaurants, hôtels

Versions



Détails sur le produit



Nouvelle configuration du luminaire et de son boîtier d'appareillage

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
------------------	-------------

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Circuit de compensation	Non
Éclairage de secours	Non
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	F
Appareillage	Électronique haute fréquence dans boîtier d'appareillage externe
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)
Code famille de lampe	PL-C/4P
Puissance de la lampe	18 W
Nombre de sources lumineuses	2
Type d'optique	Non
Code de la famille de produits	FBS120

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
08580500	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H P CW2	IP20
08592800	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW2	IP20
08593500	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW3	IP20
08583600	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H PG CW2	IP44
08595900	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW2	IP44
08597300	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CCE	IP44
08586700	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H O CW2	IP44

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Cache optique/type de l'objectif	Order Code	Full Product Name	Cache optique/type de l'objectif
08580500	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H P CW2	P	08595900	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW2	PG
08592800	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW2	P	08597300	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CCE	PG
08593500	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW3	P	08586700	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H O CW2	O
08583600	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H PG CW2	PG			

