



Europa 2 – førsteklases overlys

Europa 2

Europa 2 er et fast, innfelt overlys for kompakte PL-C lysstoffrør med høyeffektiv optikk og automatiske festeklips for rask og enkel installasjon. Overlysene finnes i tre formater og kan utstyres med enten et prismatisk lysstyringspanel, opalt deksel, gjennomsiktig frontpanel eller rasterfilter for blende kontroll. Tilgjengelig som installasjonsklart sett.

Fordeler

- Problemfritt – monteringsklart sett med fleksibel forkoblingsforbindelse som gir kortere installasjonstid
- "Grønt" alternativ – høyfrekvent forkobling, energibesparende PL-C-lyskilder og færre materialer brukt i produksjon og emballering
- Moderne innfatningsdesign og pendelglasstilbehør

Funksjoner

- Versjoner med én og to CFL-lyskilder og flere fargealternativer
- Nødbelysning: Tilgjengelig i én- og tretimers versjoner
- Dekseltilbehør og dekorative pendelglass
- Svært effektiv reflektor med aluminiumsbelegg (aluminiumslaget er dampet på)
- Vippbare lampeholdere gir enkel utskiftning av lyskilde
- Fleksibel forbindelse mellom forkobling og armatur

Søknad

- Kontorer – korridorer, lobbyer, toaletter
- Butikk – allmennbelysning

spesifikasjoner

Type	FBS120 (liten modell)	Lyskilde	Kompakt lysstoffrør: - 1 x eller 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-1 / 13 W
	FBS122 (stor modell)		

Europa 2

	- 1 x eller 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 W
	- 1 x eller 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Lyskilde inkludert	Nei
	Ja (K eller lysfarge 830 eller 840)
Lyskildeposisjon	Horisontal
Utstyr	Elektromagnetisk gir (med lavt tap), 230 V eller 240 V / 50 Hz:
	- Induktiv (I)
	- Parallellkompensert (IC)
	Elektronisk gir, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Høyfrekvent (HF)
	- Høyfrekvent Performer (HFP)
	- Høyfrekvent Regulator (HFR)
Optikk	Lamellrasterfiltre (L)

Optisk deksel	Opalt deksel (O)
	Glass (G)
	Prismatisk deksel, gjennomsiktig (P)
Kobling	Wieland-kobling med hhv. 2, 3 eller 4 poler (hhv. W2, W3, W4)
	Nettkabel med CEE 7-støpsel (CCE), kun i installasjonsklart sett
Alternativ	Nødbelysning:
	- 1 time (EL1), 3 timer (EL3)
Materiale	Girskasse: polyester (girdeksel av polypropylen)
	Reflektor: høyglanset metallbelegg, fasettert
Installasjon	Festing ved hjelp av fjærfester
	Gjennomkobling er mulig på tradisjonelle modeller
Vedlikehold	Ta bort frontdekselet for å få tilgang til lyskilden
Tilbehør	Beskyttelsesglass (PG), dekorring (DR)
Kommentarer	Egne installeringsklare modeller tilgjengelig (KIT)
Hovedbruksområder	Butikk, rekreasjon, industri

Versions



Produkt detaljer



Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
------------------	--------------

Generell informasjon

CE-mærke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Kompensasjonsskrets	-
Nødbelysning	No
ENEC-mærke	ENEC mark
Brennbarhetsmærke	F
Forkobling	Elektronisk, høyfrekvent i ekstern forkoblingsboks
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Kombipakke	inkludert lyskilde
lyskildeseriekode	PL-C/4P
lyskildestrøm	26 W
Antall lyskilder	2
Optikktype	No
Produktseriekode	FBS120

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
08606200	FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H P CCE	IP20
08609300	FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H PG CCE	IP44
08616100	FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H PG CW2	IP44

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Optisk deksel-/linsetype
08606200	FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H P CCE	P
08609300	FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H PG CCE	PG

Order Code	Full Product Name	Optisk deksel-/linsetype
08616100	FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H PG CW2	PG

