



Europa 2 – skuteczna i łatwa

Europa 2

Europa 2 to oprawa do wbudowania typu 'downlight' na kompaktowe świetlówki PL-C, z wysoce wydajną optyką oraz automatycznym zatrząskami montażowymi umożliwiającymi szybki i prosty montaż. Oprawy te są dostępne w trzech formatach i mogą być wyposażone w pryzmatyczny panel kontroli światła, klosz opalizowany, przezroczysty panel przedni lub raster kontroli ośnienia. Dostępne w zestawach gotowych do montażu.

Korzyści

- Bezproblemowa instalacja – gotowy do montażu zestaw z elastycznym łącznikiem, co skraca czas instalacji
- Przyjazne dla środowiska – wysokiej częstotliwości osprzęt, energooszczędne lampy PL-C i mniej materiału zużytego w produkcji i pakowaniu
- Nowoczesne wzornictwo obramki i pierścienia dekoracyjnego

Cechy

- Wersje 1- i 2-światłóvkowe CFL, w różnych temperaturach barwowych opraw
- Oświetlenie awaryjne: 1- oraz 3-godzinne do wyboru
- Dostępne akcesoria na panel przedni i dekoracyjne pierścienie
- Wysoce wydajny, pokrywany aluminium odbłyśnik
- Prosta wymiana lampy dzięki odchylanym uchwydom montażowym
- Elastyczne łączenie między osprzętem a oprawą

Zastosowanie

- Biura – ciągi komunikacyjne, wejścia, łazienki i toalety
- Handel – oświetlenie ogólne

Specyfikacje

Europa 2

Typ	FBS120 (wersja mała) FBS122 (wersja duża)
Źródło światła	Świetlówka kompaktowa: - 1 x lub 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-1 / 13 W - 1 x lub 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 W - 1 x lub 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Zawiera lampę	Nie Tak (K lub barwa lampy 830 lub 840)
Umieszczenie lampy	Poziomo
Osprzęt	Statecznik elektromagnetyczny (o niskich stratach), 230 lub 240 V / 50 Hz: - Statecznik indukcyjny (I) - Statecznik skompensowany równoległe (IC) Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Statecznik typu HF - Statecznik typu HFP - Statecznik typu HFR

Optyka	Rastry lamelowe (L)
Klosz	Klosz opalizowany (O) Szkło (G) Klosz pryzmatyczny, przezroczysty (P)
Połączenie	Złączka Wieland, odpowiednio 2, 3, 4 bieguny (odpowiednio W2, W3, W4) Kabel sieciowy z wtyczką CEE 7 (CEE), tylko w wersji zestawu gotowego do montażu
Opcja	Oświetlenie awaryjne: - 1 godzina (EL1), 3 godziny (EL3)
Materiał	Skrzynka osprzętowa: poliestr (pokrywa osprzętu z polipropylenu) Odbłyśnik: wysokometalizowany, fasetonowany
Instalacja	Montaż dzięki zamknięciom sprężynowym Możliwe okablowanie przelotowe z typami konwencjonalnymi
Konserwacja	Dostęp do świetlówki po zdjęciu osłony przedniej
Akcesoria	Szyba ochronna (PG), pierścien dekoracyjny (DR)
Uwagi	Dostępne są dedykowane wersje gotowe do instalacji (KIT)
Zastosowania główne	Sklepy, tereny rekreacyjne, przemysł

Akcesoria

Kod zamówieniowy 08937700



Kod zamówieniowy 66251000

