



Europa 2 – простой и эффективный

Europa 2

Europa 2 – это фиксированный, встраиваемый, излучающий вниз светильник под компактную люминесцентную лампу типа PL-C. В светильнике применяется высокоэффективная оптика и предусмотрены автоматически фиксируемые клипсы для быстрой и простой установки. Эти излучающие вниз светильники доступны в трех вариантах и могут поставляться с призматическим рассеивателем, опаловым рассеивателем, прозрачной лицевой панелью или с экранирующей решеткой для контроля блескости. Возможно заказать готовую к установке версию.

Преимущества

- Легкая установка – готовые к установке наборы с гибким подключением ПРА, сокращающие время монтажа
- Экологичное световое решение: высокочастотные ПРА, энергосберегающие лампы PL-C и уменьшенное количество материалов при производстве и упаковке
- Современная конструкция декоративной рамки и внешние аксессуары из стекла

Характеристики

- Версии с 1 или 2 компактными люминесцентными лампами различной цветности
- Аварийное освещение: версии со временем работы 1 и 3 часа
- Защитные стекла и внешние декоративные аксессуары из стекла
- Высокоэффективный отражатель с алюминиевым покрытием (интегрированный слой алюминия)
- Поворотные ламподержатели обеспечивают легкую замену ламп
- Гибкое соединение между светильником и ПРА

Применение

- Офисы: коридоры, входные группы, санузлы
- Ритейл: общий свет

Спецификации

Тип	FBS120 (маленькая версия)
	FBS122 (большая версия)
Допустимый тип ламп	Компактная люминесцентная:
	- 1 x или 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-1 / 13 W
	- 1 x или 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 W
	- 1 x или 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Лампа в комплекте	Нет
	Да (К, цветовые характеристики 830 или 840)
Положение горения лампы	Горизонтальное
ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц:
	- Индуктивный (I)
	- С параллельной компенсацией (IC)
	Электронный,
	220 - 240 В / 50 - 60 Гц:
	- ВЧ (HF)
	- ВЧ теплого старта (HFP)
	- ВЧ регулируемый (HFR)

Оптика	Решетка с ламелями (L)
Плафон	Опаловый (O)
	Стекло (G)
	Призматический (P)
Подключение	Коннектор Wieland, 2-, 3-, 4-полюсный (W2, W3, W4 соответственно)
	Питающий кабель с разъемом CEE 7 (CCE), только в версии, готовой для установки
Опции	Аварийное освещение:
	- 1 час (EL1), 3 часа (EL3)
Материалы	Блок ПРА: полиэстер (балласт покрыт полипропиленом)
	Отражатель: высококачественный металлизированный, фасетчатый
Установка	Фиксация пружинами
	Сквозная проводка доступна для версий с электромагнитными балластами
Обслуживание	Прямой доступ к лампе после снятия защитного стекла
Аксессуары	Защитное стекло (PG), декоративное кольцо (DR)
Примечания	Существует готовая к установке версия (KIT)
Области применения	Торговые помещения, зоны отдыха, промышленность

Аксессуары



Ordercode 910502424915

