



Europa 2 – effektiv och praktisk

Europa 2

Europa 2 är en fast infälld downlight för kompaktlysrör (PL-C) med högeffektiv optik och automatiska monteringsklämmor för snabb och enkel installation. Armaturerna finns i två olika storlekar och kan utrustas med prismatiskt bländskydd, opaliserande kupa, genomskinlig frontpanel eller avbländare. Finns även i installationsfärdigt utförande.

Fördelar

- Praktisk – installationsfärdigt utförande med flexibel driftdonsanslutning för snabb och enkel installation
- Miljövänlig – HF-driftdon, energieffektiva PL-C-lysrör och mindre materialåtgång i tillverkning och förpackning
- Modern design och pendlingstillbehör i glas

Funktioner

- Finns i utföranden med en eller två CFL-ljuskällor samt med olika ljusfärger
- Nödbelysning: 1 eller 3 timmar
- Tillbehör (ex. optikskydd) och dekorativa pendelglas
- Högeffektiv aluminiumbelagd reflektor (aluminiumskiktet har ångats på)
- Lutningsbara lamphållare för enkla lampbyten
- Flexibel driftdonsanslutning

Användning

- Kontor – korridorer, foajéer, toaletter
- Butiker – allmänbelysning

specifikationer

Armatur	FBS120 (liten)
	FBS122 (stor)

Ljuskälla	Kompaktlysrör:
	- 1 x eller 2 x MASTER PL-C 2-stift / G24d-1 / 13 W

Europa 2

	- 1 x eller 2 x MASTER PL-C 2-stift / G24d-2 / 18 W
	- 1 x eller 2 x MASTER PL-C 2-stift / G24d-3 / 26 W
	- 2 x MASTER PL-C 4-stift / G24q-2 / 18 W
	- 2 x MASTER PL-C 4-stift / G24q-3 / 26 W
Levereras med ljuskälla	Nej
	Ja (K eller ljusfärg 830 eller 840)
Ljuskällans brinnläge	Horisontellt
Driftdon	Elektromagnetiskt (låg drifttdonsförlust), 230 V eller 240 V / 50 Hz:
	- Induktivt (I)
	- Parallellkompenserat (IC)
	Elektroniskt, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- HF (HF)
	- HF Performer (HFP)
	- HF Regulator (HFR)
Optik	Lamelloptik (L)
Kupor/skyddsglas	Opaliserat bländskydd (O)
	Glas (G)
	Prismatiskt bländskydd, klart (P)

Anslutning	Wieland anslutning, 2-, 3-, 4- polig (W2, W3, W4) Nätkabel med CEE 7 'plug' (CCE), endast i 'kit', färdigt att installera
Tillval	Nödbelysning: - 1 timme (EL1), 3 timmar (EL3)
Material	Driftdonslåda: polyester (driftdonskåpa av polypropylen) Reflektor: högglansmetalliserad, facetterad
Installation	Sätts fast med fjäderklämmor Genomgående ledning är möjlig i de konventionella utförandena
Underhåll	Ta bort frontglaset och byt ljuskälla
Tillbehör	Skyddsglas (PG), dekorativ ring (DR)
Notera	Det finns 'kit', färdigt att installera (KIT)
Användningsområden	Butiker, rekreationsanläggningar, industrier

Tillbehör



Ordercode 66251000

