



Europa 2 – üstün tavan ışığı

Europa 2

Europa 2, kompakt floresan PL-C lambalar için oldukça verimli optiklere ve hızlı ve kolay kurulum için otomatik sabitleme klipslerine sahip sabit gömme bir tavan lambasıdır. Bu tavan lambalarının üç şekli bulunmaktadır ve prizma şeklinde ışık kontrol paneli, opal kapak, şeffaf ön panel ya da parlaklık kontrol örtücüsü ile birlikte bulunabilir. Kurulumu hazır kit modeli bulunmaktadır.

Faydaları

- No hassle – ready-to-install kit with a flexible gear connection, thereby saving on installation time
- 'Green' promise – high-frequency gear, energy-saving PL-C lamps and less material used in production and packaging
- Modern rim design and pendant glass accessories

Özellikler

- 1- and 2-CFL lamp versions and different lamp colors
- Emergency lighting: 1- and 3-hour versions available
- Cover accessories and decorative pendant glasses
- Highly efficient aluminum-covered reflector (aluminum layer is damped on)
- Tilttable lamp holders ensure easy lamp replacement
- Flexible connection between gear and luminaire

Uygulama

- Offices – corridors, entrances, toilet areas
- Retail – general lighting

Şartlar

Tür	FBS120 (küçük model)
	FBS120 (büyük model)

Işık kaynağı	Kompakt floresan:
	- 1 x ya da 2 x MASTER PL-C 2 Pimli / G24d-1 / 13 W

	- 1 x ya da 2 x MASTER PL-C 2 Pimli / G24d-2 / 18 W
	- 1 x ya da 2 x MASTER PL-C 2 Pimli / G24d-3 / 26 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pimli / G24q-2 / 18 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pimli / G24q-3 / 26 W
Lamba dahildir	Hayır
	Evet (K ya da lamba rengi 830 ya da 840)
Lamba konumu	Yatay
Donanım	Elektromanyetik (alçak kayıp), 230 V ya da 240 V / 50 Hz:
	- İndüktif (I)
	- Paralel olarak dengelenmiş (IC)
	Elektronik, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Yüksek Frekans (HF)
	- Yüksek Frekans Uygulayıcı (HFP)
	- Yüksek Frekans Düzenleyici (HFR)
Optik	Şeritli örtücüler (L)
Optik kapak	Opal kapak (O)
	Cam (G)
	Prizma şeklinde kapak, şeffaf (P)

Bağlantı	Wieland konektörü, sırasıyla kutuplar 2, 3, 4 (sırasıyla W2, W3, W4)
	CEE 7 yuvalı (CCE) elektrik kablosu, sadece kurulumu hazır kit modelde
Seçenek	Acil aydınlatma:
	- 1 saat (EL1), 3 saat (EL3)
Malzeme	Dişli kutusu: polyester (polipropilen dişli kapağı)
	Reflektör: çok parlak metalize, yontulmuş
Kurulum	Yaylı mandal araçlarıyla sabitleme
	Klasik modellerde içerden kablolama mümkündür
Bakım	Ön kapak çıkarıldıktan sonra lambaya erişim
Aksesuar	Koruma camı (PG), dekoratif halka (DR)
Açıklamalar	Özel kurulumu hazır modeller mevcuttur (KIT)
Ana uygulamalar	Mağaza, eğlence, endüstri

ÜRÜN BİLGİLERİ



aksesuarlar

Ordercode 08937700



Ordercode 66251000



aksesuarlar



Ordercode 910502428315,
910502428615

