



FCC110/120 ja FWC110/120/121 – matalatasoiseen valaistukseen

FCC110/120 XCC120

FCC110/120 (kattoasennettava) ja FWC110/120/121 (seinäasennettava) ovat matalaenergisia valaisimia yöturvallisuusvalaistukseen ja palveluvalaistukseen. Heijastava valkoinen levy ja läpikuultava kupu sekä prismaattinen ohjain tuottavat erinomaisen valonjaon matalatasoiseen seinien, käytävien ja ympäristön valaisuun.

Hyödyt

- Vähän kuluttavat valaisimet taloudelliseen yöturvallisuusvalaistukseen ja palveluvalaistukseen
- Peilin ja taitinkuvun hyvä optinen suorituskyky tuottaa erinomaisen valonjaon matalatasoiseen seinien, käytävien ja ympäristön valaisemiseen
- Saatavilla valikoima pitkäikäisiä lamppuja, jotka pienentävät ylläpitokustannuksia

Ominaisuudet

- Valikoima pitkäikäisiä lamppuja.
- Matala energiankulutus.
- Peili ja taitinkupu.

Käyttökohteet

- Asuinalueet, puistot, kevyen liikenteen väylät
- Teollisuustilat
- Turvallisuusvalaistus

Spesifikaatiot

FCC110/120 XCC120

Tyyppi	FCC110
	FCC/XCC120
Valonlähde	FCC110
	Kompakti loisteputki:
	- 1 x MASTER PL-S 2 kosketinnastaa / G23 / 9 W
	FCC120
	Kompakti loisteputki:
	- 1 x MASTER PL-C 2 kosketinnastaa / G24d-2 / 18 W
	XCC120
Valonlähde mukana	Purkauslamput:
	- 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 W
	Kyllä (K tai lampun väri 827)

Mains voltage	230 V
Tilauksesta	Integroitu valokenno (PH)
Materiaalit	Runko: ruiskumuovattu ASA, korroosionkestävä
	Kupu: läpikuultavaa polykarbonaattia
	Yksikkölevy: polykarbonaattia
Väri	Runko ja yksikkölevy: valkoiset
Asennus	Pinta- tai uppoasennus kattoon
	Kaapeliaukot joka sivulla läpijohdotusta varten
Huomautukset	Valaisimet ovat valmiita asennettavaksi; mukana lamppu ja asennustarvikkeet
Käyttökohteita	Asuinalueet, teollisuustilat, turvallisuusvalaistus

