



FCC110/120

FCC110/120 XCC120

Tiltalende og energisparende sikkerhetsarmatur som monteres i tak. Denne modellen kan brukes til sikkerhetsbelysning og miljøbelysning, og leveres som en kombipakke klar til installasjon.

Fordeler

- Lavenergiarmaturer for økonomisk sikkerhetsbelysning og trivselsbelysning natten gjennom
- Enestående lyskontroll for lavnivåbelysning av vegger, korridorer og omgivelser takket være den høye optiske ytelsen og refraktorkulen
- Flere lyskilder med lang levetid som sikrer lave vedlikeholdskostnader

Funksjoner

- Utvalg av lamper med lang levetid
- Lavt energiforbruk
- Speil- og refraktordeksel

Søknad

- Boligområder
- Industri
- Sikkerhetsbelysning

spesifikasjoner

Type	FCC110
	FCC/XCC120

Lyskilde	FCC110
	Kompakt lysrør:
	- 1 x MASTER PL-S 2 Pin / G23 / 9 W
	FCC120
	Kompakt lysrør:
	- 1 x MASTER PL-C 2-pin / G24d-2 / 18 W
	XCC120
	HID:
	- 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 W

FCC110/120 XCC120

Lyskilde inkludert	Ja (K eller lyskildefarge 827)
Nettspenning	230 eller 240 V
Valgmuligheter	Integrert fotocelle (PH)
Materialer	Hus: Sprøytstøpt ASA, ikke-korroderende
	Kule: Polykarbonat, delvis gjennomsiktig
	Enhetsplate: Polykarbonat

Farge	Hus og enhetsplate: hvit
Montering	Overflatemontering eller takinnfelling
	Kabelinnføring på alle sider åpner for gjennomkobling
Merknader	Armaturene er klare for montering; lyskilde og monteringsmateriale er inkludert
Hovedbruksområder	Bolig- og industriområder, sikkerhetsbelysning

