



FCC 110 / 120

FCC110/120 XCC120

En dekorativ och energisnål armatur för säkerhetsbelysning och ledljus natttid. Armaturen monteras i tak, utanpåliggande eller infälld. Levereras i kombipack med lampa och alla nödvändiga monteringsdetaljer – färdig att installeras. Användningsområden - Bostadsområden - Industriområden

Fördelar

- Energisnåla armaturer för ekonomisk natt- och trivselbelysning
- Spegeln och reflektorkupan har mycket höga optiska prestanda och ger en utmärkt ljusspridning så att väggar, korridorer och omgivningar får tillräcklig ljussättning
- Stort utbud av lampor med lång livslängd som ger låga underhållskostnader

Funktioner

- Urval av lampor med lång livslängd
- Låg energiförbrukning
- Spegel och refraktorkupa

Användning

- Bostadsområden
- Industri
- Säkerhetsbelysning

specifikationer

Armatur	FCC110
	FCC/XCC120

Ljuskälla	FCC110
	Kompaktlysrör:
	- 1 x MASTER PL-S 2-stift/G23/9 W
	FCC120
	Kompaktlysrör:
	- 1 x MASTER PL-C 2-stift/G24d-2/18 W
XCC120	
Urladdningslampor:	
- 1 x MASTER SOX-E/BY22d/18 W	

FCC110/120 XCC120

Levereras med ljuskälla	Ja (K eller ljusfärg 827)	Färg	Armaturhus och platta: vit
Nätspänning	230 eller 240 V	Installation	Utanpåliggande eller infällt takmontage
Alternativ	Inbyggd fotocell (PH)		Kabelingångar på alla sidor för genomgående kablage
Material	Armaturhus: injektionsgjuten ASA, korrosionstålrig Kupa: polykarbonat, genomskinlig Platta: polykarbonat	Notera	Armaturen är färdig att installera; lampa och installationsmaterial ingår
		Användningsområden	Bostadsområden, industri, säkerhet

