



SmartBalance de pie: combinación de rendimiento y diseño inteligente

SmartBalance Free Floor Standing

Las luminarias de pie son la solución que prefieren muchos clientes para obtener una iluminación controlada, flexible y cómoda. SmartBalance es un paso adelante en luminarias de pie. El uso de la tecnología LED más avanzada logra una mayor eficiencia energética, además de un diseño compacto y elegante que se integra en cualquier estilo. SmartBalance también está disponible en versiones de montaje en superficie y suspendido.

Beneficios

- Una luminaria puede iluminar dos escritorios con el nivel exigido en oficinas
- Eficacia energética de más de 100 lm/W, con un ahorro de costes de más del 50%
- Diseño compacto, suave y elegante, con un cabezal de solo 37 mm de alto

Características

- Iluminación mediante LED confortable que se puede controlar personalmente
- Mayor eficiencia energética que las soluciones convencionales parecidas: mayor ahorro en el funcionamiento
- Diseño atractivo y discreto

Aplicaciones

- Iluminación general en interiores

SmartBalance Free Floor Standing

Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra el ingreso de agua; recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.
- Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y la garantía del producto quedará anulada.

Especificaciones

Tipo	FS484F
Lámpara	Philips Fortimo LED Line 1R
Potencia (+/-10%)	106 W (versión LED118S para usos de iluminación independiente, 4000 K) 40 W (versión LED45S para usos de iluminación de apoyo, 4000 K)
Ángulo del haz	102º
Flujo luminoso	11.800 lm (LED118S, 4000 K) 4.500 lm (LED45S, 4000 K)
Temperatura de color correlacionada	3.000 o 4.000 K
Índice de composición del color	≥ 80
Vida útil media L70B50	70.000 horas
Vida útil media L80B50	50.000 horas
Vida útil media L90B50	25.000 horas
Índice de fallos del controlador	1% en 5000 horas

Promedio de temperatura ambiente	+25 °C
Intervalo de temperaturas de servicio	+10 a +40 °C
Controlador	Incorporado
Tensión de red	220-240 V / 50-60 Hz
Regulación	Regulable mediante pulsador
Opciones	Regulación de luz directa e indirecta por separado (SW) Enchufe de alimentación suizo (CCH)
Material	Cabezal y poste: aluminio lacado Casquillo: acero lacado
Color	Blanco (WH) comparable a RAL9003 Otros colores disponibles bajo pedido
Óptica	Óptica de microlente, acrilato transparente (ACC-MLO)
Conexión	Cable, longitud 250 cm, con conector CEE7 (CCE)
Instalación	La luminaria lleva el cableado, con un enchufe de alimentación

Versions



SmartBalance Free Floor Standing

Detalles del producto



Base de la luminaria



IPDP_FS484Fi_0014-Detail photo



IPDP_FS484Fi_0009-Detail photo



Botones para encendido y regulación



SmartBalance FFS DPP



SmartBalance FFS DPP



SmartBalance FFS DPP

SmartBalance Free Floor Standing

Detalles del producto



SmartBalance FFS DPP



SmartBalance FFS DPP



SmartBalance FFS DPP



SmartBalance FFS DPP



SmartBalance FFS DPP

