



# Напольные светильники **SmartBalance** — сочетание производительности и продуманного дизайна

## Напольные осветительные устройства SmartBalance

Напольные светильники привлекают покупателей, так как они являются идеальным вариантом для индивидуального, гибкого и комфортного светового решения.

SmartBalance представляет собой новое поколение отдельно стоящих напольных светильников. Благодаря применению современных светодиодных технологий эти светильники не только обеспечивают экономию электроэнергии, но и имеют компактный и простой дизайн, легко вписывающийся в любую обстановку. Также имеются модели SmartBalance для поверхностного и подвесного монтажа.

### Преимущества

- Один светильник может освещать два стола с интенсивностью, необходимой для офисных помещений
- Энергоэффективность более 100 лм/Вт, позволяет экономить до 50 % электроэнергии
- Компактные размеры (высота основной части всего 37 мм), плавные и простые формы

# Напольные осветительные устройства SmartBalance

## Характеристики

- Индивидуально регулируемое комфортное светодиодное освещение
- Более энергоэффективны, чем аналогичные традиционные решения — экономия текущих расходов
- Привлекательный и ненавязчивый дизайн

## Применение

- Общее освещение в помещениях

## Спецификации

Тип	FS484F
Источник света	Philips Fortimo LED Line 1R
Мощность (+/-10 %)	106 Вт (модель LED118S для отдельно стоящих светильников, 4000 К) 40 Вт (модель LED45S для вспомогательных световых решений, 4000 К)
Угол расхождения луча света	102°
Светоотдача	11 800 лм (LED118S, 4000 К) 4500 лм (LED45S, 4000 К)
Коррелированная цветовая температура	3000 или 4000 К
Коэффициент цветопередачи	≥ 80
Средний срок эксплуатации L70B50	70 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	50 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	25 000 часов

Частота отказов драйвера	1 % на 5000 часов
Средняя температура окружающей среды	+25 °C
Диапазон рабочих температур	От +10 до +40 °C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Изменение яркости света	Уменьшение яркости света с помощью сенсорной кнопки
Опции	Раздельное уменьшение яркости прямого и непрямого света (SW) Швейцарская вилка (CCH)
Материал	Головка и опора: лакированный алюминий Основание: лакированная сталь
Цвет	Белый (WH) сравнимый с RAL9003 Другие цвета доступны на заказ
Оптика	Микролинзовая оптика из чистого акрилата (ACC-MLO)
Соединение	Кабель, длина 250 см, со штекером CEE7 (CCE)
Установка	Светильник снабжен проводом и сетевой вилкой

## Versions



## Напольные осветительные устройства SmartBalance

### Сведения о продукте



SmartBalance-FS484F\_GR-  
DP03.tif



SmartBalance-FS484F\_GR-  
DP04.tif



SmartBalance-FS484F\_GR-  
DP05.tif



SmartBalance-FS484F\_WH-  
DP06.tif



SmartBalance-FS484F\_WH-  
DP07.tif



SmartBalance-FS484F\_WH-  
DP08.tif



Все модели оснащены  
микролинзовой оптикой из акрилата

## Напольные осветительные устройства SmartBalance

### Сведения о продукте



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2019, Август 25 - Данные для изменения