



Diseño flexible del sistema y control óptico brillante

Módulo LED FastFlex

El módulo LED Philips FastFlex ofrece iluminación LED de exterior de gran calidad, confiable y fácil de utilizar para la iluminación de caminos y calles urbanas. El sistema proporciona un control óptico excepcional y un diseño flexible del sistema.

Beneficios

- Se ajusta perfectamente a las necesidades de cada proyecto
- Montaje de fábrica sencillo y rendimiento confiable durante toda la vida útil
- Bajo costo de manejo de la temperatura

Características


- Enfoque modular al diseño de luminarias; opción de 4 distribuciones ópticas
- LUXEON T LED en CCT 4000 K, IRC 70 o 80
- Interfaz patentada entre lente, módulo y superficie de montaje
- Tc alta de 75 °C
- Cadena de suministro Lean

Aplicaciones


- Iluminación de caminos
- Iluminación de áreas y por proyección
- Iluminación de calles urbanas

Módulo LED FastFlex

Versions




Plano de dimensiones




Product

FastFlex lens 2x8/V



Product

FastFlex lens 2x8/IV-X




Product

FastFlex lens 2x8/III-X

Módulo LED FastFlex

Plano de dimensiones



Product

FastFlex lens 2x8/II-X

