



# F/XWC och F/XCC

## FWC110/120/121 XWC120/121

En dekorativ och energisnål armatur för säkerhetsbelysning och ledljus natttid. Armaturen monteras på vägg. Levereras i kombipack med ljuskälla och nödvändiga monteringsdetaljer – färdig att installeras. Användningsområden inkluderar bostadsområden och industriområden.

### Fördelar

- Energisnåla armaturer för ekonomisk natt- och trivselbelysning
- Spegeln och reflektorkupan har mycket höga optiska prestanda och ger en utmärkt ljusspridning så att väggar, korridorer och omgivningar får tillräcklig ljussättning
- Stort utbud av lampor med lång livslängd som ger låga underhållskostnader

### Funktioner

- Urval av lampor med lång livslängd
- Låg energiförbrukning
- Spegel och refraktorkupa

### Användning

- Bostadsområden
- Industri
- Säkerhetsbelysning

### specifikationer

Armatur	FWC110
	FWC/XWC120
	FWC/XWC121

Ljuskälla	FWC110
	Kompaktlysrör:
	- 1 x MASTER PL-S 2-stift/G23/9 W
	FWC/XWC120
	Urladdningslampor:
	- 1 x MASTER SOX-E/BY22d/18 W
	Kompaktlysrör:
- 1 x MASTER PL-C 2-stift/G24d-2/18 W	
FWC/XWC121	

## FWC110/120/121 XWC120/121

	Urladdningslampor:
	- 1 × MASTER SOX-E/BY22d/18 W
	Kompaktlysrör:
	- 1 × MASTER PL-C 2-stift/G24d-2/18 W
<b>Levereras med ljuskälla</b>	Ja (K eller ljusfärg 827)
<b>Nätspänning</b>	230 eller 240 V
<b>Tillval</b>	Inbyggd fotocell (PH)
<b>Material</b>	Armatyrhus: injektionsgjuten ASA, korrosionstål Kupa: polykarbonat, genomskinlig Platta: polykarbonat

<b>Färg</b>	Armatyrhus: vitt eller svart (BK) Platta: vit
<b>Installation</b>	Väggmontage Kabelingångar på alla sidor för genomgående kablage
<b>Notera</b>	Armatyren är färdig att installera; lampa och installationsmaterial ingår
<b>Användningsområden</b>	Bostadsområden, industri, säkerhet

### Produktinformation

