



產品說明

PAR38 最大型

高光度，壓製玻璃直徑 121 mm 的反射燈

优点

- 為您節省 20% 的能源，仍可產生相當於傳統 PAR 燈管的實用光源

特点

- 投射 (Spot) 版具備點刻式前方反射板，可產生均勻的細光束
- 洪泛 (Cool Flood) 版具備前折射透鏡 (由棱柱元件組成)

应用

- 可用於室內和室外，或是圓球反射燈太脆弱、不適合的地方
- 室內：商店、櫥窗展示、家庭、旅館、餐廳、戲院、博物館、展覽空間與建物
- 室外：泛光燈照明、廣告招牌、建物、雕像、講台、運動場、公園和花園
- 若用於防水燈座中，不需任何防護即可安裝於室外
- 若用於戶外，燈管與燈座間必須裝上耐熱橡膠密封圈


Versions




LPPR IPAR38-E E27 E2751 FL

PAR38 最大型


二维绘图



Product	D	C (max)	C1
PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT	121 mm	137 mm	123 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - PAR38 120W E27/51
220-240V PAR38 30D 1CT

Beam Diagrams



Beam diagram - PAR38 120W E27/51 220-240V
PAR38 30D 1CT

PAR38 最大型

