



Ampul:

PAR38

Yüksek ışık salıyıcılıklı sıkıştırılmış cam, 121 mm çaplı reflektör ampuller

Faydaları

- %20 daha az enerji ile standart PAR ampuller kadar kazançlı ışık üretir

Özellikler

- Spot türleri dar ve homojen ışın üreten noktalanmış bir ön reflektöre sahiptir
- Projektör türünün prizmatik elementlerden oluşan bir ön reflektörü vardır
- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (Ra)'dür

Uygulama


- İç mekan ve dış mekanda ya da üfleme hazne reflektör ampullerin çok hasas kalacağı her yerde kullanılabilir
- İç mekan: mağazalar, vitrinler, evler, oteller, restoranlar, tiyatrolar, müzeler, sergiler ve yapılar
- Dış mekan: projeksiyon, reklam işaretleri, yapılar, heykeller, podyumlar, spor sahaları, parklar ve bahçeler
- Su geçirmez ampul yuvasına takıldığı durumda, dış mekan tesisatında başka bir koruma gerektirmez
- Dış mekanlarda kullanıldığında, ampul ve ampul yuvası arasında ısı dirençli kauçuk halka yerleştirilmelidir

PAR38

Versions




Boyutlu çizim




Product	D (max)	C (max)	C1
PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT/12	123 mm	137 mm	123 mm

Light Distribution Diagrams



Accent Diagrams



Beam Diagrams

