



Lampes Mini-Candelabra

Mini-Candelabra

Les lampes capsules halogènes T4 Mini-Candelabra diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages décoratifs et d'accentuation, ainsi que pour les éclairages généraux. Offertes en taille T4 avec des configurations de petit culot candélabre. Ces lampes ont une durée de vie nominale moyenne allant de 1 000 à 2 000 heures selon le produit.*La durée de vie nominale moyenne est la durée de fonctionnement (en heures) à partir de laquelle une moyenne de 50 % des lampes fonctionnent toujours et 50 % des lampes ne fonctionnent plus.

Avantages

- La taille compacte convient à la plupart des éclairages décoratifs, particuliers et d'accentuation.
- Disponibles dans une variété d'intensités pour satisfaire la plupart des besoins.

Fonctions

- Lumière blanche et vive.
- Doivent toujours être utilisées dans un équipement fermé.
- Les lampes de type 120 volts exigent un équipement spécialement conçu à cet effet. N'interchangez jamais les lampes de type 12 et 120 volts.
- Disponibles en 50, 75, 100, 150, 250 et 500 watts.

Application


- Idéales pour les éclairages intérieurs décoratifs et d'accentuation comme les appliques murales, les éclairages sous armoire et les vitrines de présentation de bijoux. Ne les utilisez pas avec des équipements à basse tension.

Mini-Candelabra

Versions



Schéma dimensionnel



Product

BC150Q/CL ETG 120V 12/1PK

