



Spotlights für ein angenehmes Ambiente

Accentline

Der Accentline Niedervolt-Halogenbrenner ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die mit hellem, funkelndem Halogenlicht Ihre Objekte in den Mittelpunkt rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um Ihre Objekte ins rechte Licht zu rücken.
- Geringe Austauschkosten


Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ($R_{SUB>a</SUB>} = 100$)
- Niederdrucktechnologie mit UV-Schutzglasfilter
- Dichroitische Beschichtung
- Universelle Brennstellung
- Sofortstart

Anwendung

- Für Spot-Akzentbeleuchtung zur Schaffung des richtigen Ambientes in Hotels, Restaurants und Geschäften
- Für den Einsatz in Leuchten ohne Glasabdeckung

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
------------------------------	---

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Elektrische Kenndaten

Spannung (nom.)	12 V
Startzeit (nom.)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.)	instant full light s

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	GU5.3
Nennlebensdauer (nom.)	4000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	4000 h
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Nennlebensdauer (Std.)	4000 h
Schaltzyklus	16000X

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel (nom.)	36 °
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	3000 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	100
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	MR16
------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	21 kWh
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Nennleistung (nom.)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	20 W
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Nennleistung (nom.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)	Lichtstärke (max.)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	205 lm	500 cd
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)	Lichtstärke (max.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

