



# Spotlights für ein angenehmes Ambiente

## Accentline

Der Accentline Niedervolt-Halogenbrenner ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die mit hellem, funkelndem Halogenlicht Ihre Objekte in den Mittelpunkt rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

### Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um Ihre Objekte ins rechte Licht zu rücken.
- Geringe Austauschkosten


### Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ( $R_{s} = 100$ )
- Niederdrucktechnologie mit UV-Schutzglasfilter
- Dichroitische Beschichtung
- Universelle Brennstellung
- Sofortstart

### Anwendung

- Für Spot-Akzentbeleuchtung zur Schaffung des richtigen Ambientes in Hotels, Restaurants und Geschäften
- Für den Einsatz in Leuchten ohne Glasabdeckung

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

