



Fókuszált, ragyogó fehér fény

Accentline

Alacsonyfeszültségű halogénéő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a tárgyak kiemeléséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csere költségek a hosszabb üzemidőnek köszönhetően


Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Az alacsony nyomású technológia és az UV-szűrős üveg lehetővé teszi az előtétüveg nélküli világítótestben történő használatot
- Dikroikus bevonat
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnali bekapcsolódás

Alkalmazás

- Szpot jellegű kiemelő világítás a szállodák, éttermek és üzletek hangulatának megteremtéséhez

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

