



Foco de luz branca viva

Accentline 4.000 horas

Bico de halogéneo de baixa tensão em reflector de vidro. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos. O revestimento dicróico impede a transmissão de calor para o objecto.

Benefícios

- Luz de halogéneo brilhante e cintilante para realçar os seus objectos
- Totalmente regulável, de 0 a 100%, para responder a diferentes requisitos de brilho
- Custos de substituição mais baixos devido ao maior número de horas de acendimento

Características


- Luz de qualidade superior com uma excelente composição de cores (Ra=100)
- A tecnologia de baixa pressão com vidro com filtro UV permite a utilização em luminárias sem vidro frontal
- Revestimento dicróico
- Posição de acendimento universal
- Arranque imediato

Aplicação

- Iluminação focal de realce para criação do ambiente certo em hotéis, restaurantes e lojas

Accentline 4.000 horas

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

