



# Foco de luz branca viva

## Accentline

Bico de halogéneo de baixa tensão em reflector de vidro. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos. O revestimento dicróico impede a transmissão de calor para o objecto.

### Benefícios

- Luz de halogéneo brilhante e cintilante para realçar os seus objectos
- Totalmente regulável, de 0 a 100%, para responder a diferentes requisitos de brilho
- Custos de substituição mais baixos devido ao maior número de horas de acendimento

### Características

- Luz de qualidade superior com uma excelente composição de cores (Ra=100)
- A tecnologia de baixa pressão com vidro com filtro UV permite a utilização em luminárias sem vidro frontal
- Revestimento dicróico
- Posição de acendimento universal
- Arranque imediato

### Aplicação


- Iluminação focal de realce para criação do ambiente certo em hotéis, restaurantes e lojas

# Accentline

## Versions



## Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

**Aprovação e aplicação**

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) B

**Controles e regulação**

Regulável Sim

**Dados elétricos e de funcionamento**

Tensão (Nom.) 12 V

Tempo de arranque (Nom.) 0,0 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) instant full light s

**Informações gerais**

Casquilho GU5.3

Vida útil nominal (Nom.) 4000 h

Vida útil até 50% de falhas (Nom.) 4000 h

Posição de funcionamento UNIVERSAL

Vida útil nominal (horas) 4000 h

Ciclo de comutação 16000X

**Dados técnicos de luminosidade**

Ângulo do feixe (Nom.) 36 °

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 3000 K

Índice de restituição cromática (Nom.) 100

Ângulo do feixe nominal 36 °

**Dados mecânicos e de revestimento**

Forma da lâmpada MR16

**Aprovação e aplicação**

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

**Dados elétricos e de funcionamento**

Order Code	Full Product Name	Potência (Nominal) (Nom.)
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Potência (Nominal) (Nom.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

**Dados técnicos de luminosidade**

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (Nom.)	Intensidade luminosa (Máx.)
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (Nom.)	Intensidade luminosa (Máx.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

