



# Spotlight med klart vitt ljus

## Accentline

Lågvoltshalogen i glasreflektor. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer som framhäver specifika föremål. Dikroisk beläggning som motverkar värmeöverföring till det belysta föremålet.

### Fördelar

- Halogenljuskälla med klart gnistrande ljus som drar uppmärksamheten till de belysta föremålen
- Helt dimbar, från 0 till 100 %, för att uppfylla varierande krav på ljusstyrka
- Lång livslängd innebär lägre ersättningskostnader

### Funktioner

- Överlägsen ljusqualität med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Lågtrycksteknik med UV-blockerande glas möjliggör användning i armaturer utan frontglas
- Dikroisk beläggning
- Universalbrinnläge
- Tänds ögonblickligen

### Användning


- För stämningsskapande punktbelysning i hotell, restauranger och butiker

# Accentline

## Versions



## Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) B

### Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

### Drift och elektricitet

Spänning (nom) 12 V  
Tändningstid (nom) 0,0 s  
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) instant full light s

### Allmän information

Socket GU5.3  
Nominell livslängd (nom) 4000 h  
Livslängd vid 50 % bortfall (nom) 4000 h  
Driftposition UNIVERSAL  
Nominell livslängd (timmar) 4000 h  
Driftcykel 16000X

### Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom) 36 °  
Korrelerad färgtemperatur (nom) 3000 K  
Färgåtergivningsindex (nom) 100  
Nom. spridningsvinkel 36 °

### Mekanik och armaturhus

Lampform MR16

### Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	21 kWh
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

### Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effekt (märkvärde) (min)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	20 W
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Effekt (märkvärde) (min)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

### Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde (nom)	Ljusstyrka (max)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	205 lm	500 cd
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde (nom)	Ljusstyrka (max)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

