



Kompakte Lösung für Halogenlampen

Certaline Halogen Transformatoren

Certaline ist ein elektronischer Halogen-Transformator für Niedervolt-Halogenlampen (12 V DC). In seinen verschiedenen Ausführungen und mit seinem kompakten Design ist er die ideale Lösung für alle Standardanwendungen.

Vorteile

- Kompaktes Design
- Passt in alle Standardanwendungen

Merkmale

- Ausführungen mit 60, 105 und 150 W
- 20.000 h Lebensdauer
- Drei Schutzebenen: automatisch rückstellender Überlast-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Integrierte Zugentlastung
- Schraubklemmen

Anwendung


- Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
- Für Anwendungen mit gedimmter und ungedimmter Beleuchtung
- Für bewegungsabhängig gesteuerte Beleuchtung in gering frequentierten Räumen

Certaline Halogen Transformatoren

Versions



Abmessungsskizzen



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

